

LDX-8482

84-дюймовый, истинно 8-мегапиксельный дисплей



Barco LDX-8482 — это большой высококачественный дисплей, оптимизированный для использования в критически важных бизнес-средах. Имея диагональ экрана 84" и реальное разрешение UHD (3840 x 2160 пикс. при 60 Гц), этот дисплей обеспечивает точность отображения 4-х дисплеев формата Full HD. Дисплей был разработан для профессиональных областей, в которых первостепенное значение имеет надежность. Эти области включают диспетчерские и кризисные пункты, а также залы заседаний, высококачественные конференц-залы, а также розничную торговлю и рекламу.

Высокое разрешение для визуализации большого объема содержимого

Обеспечивая такое же разрешение, как 4 дисплея формата Full HD, это 84-дюймовое 8-мегапиксельное "полотно" может отобразить все необходимое содержимое с требуемой степенью детализации. Поддержка режима "картинка в картинке" позволяет пользователям просматривать еще больше информации. Кроме того, функциональные возможности дисплея могут быть расширены за счет подключения дополнительных источников через интегрированное гнездо OPS.

Надежность, которую вы искали

Для использования в профессиональных средах дисплей должен быть абсолютно надежным. Изготовленный с применением самых надежных компонентов, дисплей Barco LDX-8482 никогда вас не подведет.

Технические характеристики

LDX-8482

Общие характеристики	
Разрешение	Optimal: DisplayPort : 3840 x 2160 @60Hz HDMI 1~4 OPS Slot : 3840 x 2160 @30Hz VGA : 1920 x 1080 @60Hz Maximum: DisplayPort : 3840 x 2160 @60Hz HDMI1~4 OPS DP port : 3840 x 2160 @30Hz VGA : 1600 x 1200 @60Hz
Яркость	500 нит
Присоединители	DisplayPort(v1.2) x 1 / HDMI(v1.4b) x 4 OPS Slot (HDMI(v1.4b)DisplayPort(v1.1)RS232 Audio L/R) VGA x 1 / PC Audio in / Audio Out
Коммуникационный порт	RS-232 In
Service Port	USB-A
Контроль	Built-in OSDKey, External IR Remote controller
Обработка изображений	Интегрированный дисплей четырехканального отображения
Общая ширина рамки (два соседних дисплея)	2,5 см / 0,98"
Подсветка	СВЕТОДИОД
Электропитание	AC 100V ~ 240V (50/60Hz), 5-2Amps, Maximum
Энергопотребление	Max: 500W Standby: 0.5W (ECO mode)
Internal speaker	Input : Max 2Vrms / Output : 10W x2
Горизонтальная частота	Аналоговый сигнал: 31,5~67,5 КГц Цифровой сигнал: 31,5~81 КГц
Тепловыделение	1878 БТЕ/ч (без OPS-PC), макс. 2288 БТЕ/ч (с OPS-PC)
Вертикальная частота	Analog : 50 ~ 71Hz Digital : 50 ~ 71Hz
Рабочая температура	0°C ~ 40°C, 85% RH
Температура при хранении	-20°C ~ 60°C, 90% RH
Особенности	• Дизайн: алюминий и темно-волосая текстура • Монтажный комплект VESA • Реальный формат UHD при 60 Гц: Только DisplayPort1 • 4 квадранта формата 1080p: Только цифровой вход (HDMI1~4, DP 1, гнездо OPS), разрешение входного сигнала: 1080p, 60 Гц • Поддержка режима "картинка в картинке": Разделение экрана пополам (только цифровой вход) • Цветовая температура: Студия (3200 K), Теплый (7100 K), Нормальный (10000 K), Холодный (11500 K) • Поддержка гнезда OPS (DisplayPort (вер. 1.1), HDMI (вер. 1.4b), RS-232, звук лев./прав.) • Поддержка RS-232 • Динамики: 10 Вт x2 (8 Ом) , THD=10% • Языки экранного меню: Английский, французский, немецкий, итальянский, русский, испанский, датский, нидерландский, норвежский, финский, шведский, корейский
Габариты	Продукт: 1910 мм x 1102 мм 75,2 x 43,4 дюйма Упаковка: 2136 x 343 x 1297 мм 84,1 x 13,5 x 51,1 дюйма
Размеры поддона (Ш x В)	Палета — это размер ЖК-дисплея. 1 палета на дисплей.
Вес	68 кг 150 фунтов (нетто) 90 кг 198 фунтов (брутто)

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

