

# Ricevitore JAO

Ricevitore per l'uso con terminali Smart JAO



Caratterizzato da plastica anti-batterica, un disegno autopulente e un cavo dritto con scarico della trazione, il ricevitore JAO è conforme ai più recenti standard igienici e di sicurezza (conforme IEC 60950-1), che lo rendono il manopolo perfetto per l'utilizzo in sala paziente.

## Progettato per il comfort del paziente

Il ricevitore JAO comprende un tastierino tattile, con grandi pulsanti e una superba tecnologia touch aptica per un funzionamento assolutamente intuitivo e confortevole. Ulteriori caratteristiche comprendono:

- Tasti di controllo opzionali
- Pulsante di chiamata infermiera opzionale
- Supporto Braille per pazienti ipovedenti
- Culla con interruttore di aggancio/sgancio

## Supporto clinico

Il ricevitore JAO è stato progettato in modo da agevolare il lavoro per infermiere e medici presso il punto di cura. Il pulsante opzionale di chiamata infermiera e lo scanner per codici a barre 2D per l'agevole assistenza e autenticazione del paziente, nonché per la somministrazione di farmaci aiutano a migliorare l'efficienza e la produttività clinica.

## Al vostro servizio, per la vostra convenienza

I terminali e gli accessori JAO sono stati progettati da esperti in software per l'assistenza interattiva dei pazienti. Significa che sappiamo far lavorare insieme

I terminali e gli accessori JAO sono stati progettati da esperti in software per l'assistenza interattiva dei pazienti. Significa che sappiamo far lavorare insieme hardware e software. Grazie al nostro kit di sviluppo software e al software R&D dedicato del software dedicato, forniamo lo strumento perfetto per ogni sala pazienti. Inoltre, grazie al nostro Programma di configurazione personalizzato, siamo in grado di personalizzare il terminale al posto letto che rispecchia le specifiche esigenze.

## Specifiche tecniche

## RICEVITORE JAO

### Specifiche generali

Chipset audio	Controller audio USB Funziona con i driver integrati predefiniti di Windows e Linux Funzione audio conforme agli standard per dispositivi audio USB Funzione tastiera a membrana compatibile con dispositivi con ingresso USB (funziona da tastiera)
Connettività	USB 2.0 su connettore dedicato per connessione con terminale JAO18 o JAO15 (x1) Cavi Telefonata di servizio isolati per connessione con il sistema di Telefonate di servizio dell'ospedale (interfaccia a 4 cavi) Sensore gancio per il rilevamento del sollevamento del ricevitore dalla forcella
Interfaccia utente	Tastiera a membrana tattile multifunzione PC con pulsanti telefono, tastierino numerico, pulsanti telecomando opzionali e pulsante Telefonata di servizio opzionale Supporto Braille Pulsanti telefono standard con tastierino e pulsante risposta e fine chiamata Pulsanti telecomando opzionali sulla tastiera a membrana con volume, comandi canale e navigazione menu Pulsante opzionale telefonata di servizio sulla tastiera a membrana con supporto Braille e LED di stato Scanner codici a barre 2D integrato opzionale con pulsante SCAN
Audio	Altoparlante telefono integrato Microfono telefono integrato
Valutazioni di ambiente medico	Alloggiamento plastico antibatterico Facile da pulire Design ergonomico Cavo di sicurezza diritto da 1 m con scarico tensione
Certificazioni	CE, FCC
Colore	Copertura bianca Barco, telaio nero con vetro anteriore
Dimensioni:	174 x 55 x 25 mm
Peso	Circa 180 g (Solo ricevitore, versione full-option con tutti i pulsanti e lo scanner per i codici a barre)
Montaggio	Dotato di forcella e cavo fisso di sicurezza diritto con scarico tensione Compatibile con JAO 15 e JAO 18, può essere montato sul lato sinistro o destro del terminale
Alimentazione	Alimentato USB, 5 V, 2 A
Garanzia	Garanzia standard 24 mesi Contratti di garanzia estesa disponibili fino a 5 anni
<b>Accessori</b>	
Service calls	Pulsante telefonata di servizio sulla tastiera a membrana con supporto Braille e LED di stato Cavi Telefonata di servizio isolati per connessione con il sistema di Telefonate di servizio dell'ospedale (interfaccia a 4 cavi: 2 per pulsante interruttore, 2 per LED stato) Disponibile da SKU dedicata
Scanner Barco	Scanner codici a barre 2D integrato con pulsante SCAN Disponibile da SKU dedicata
WiFi	Pulsanti telecomando sulla tastiera a membrana con volume, comandi canale e navigazione menu Disponibile da SKU dedicata

Generato il: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.