

EC-210

大型活动控制器



- **Event Master工具组 Robust版本 - Mac和PC上的用户页面相同**
- **用于独立使用的板载处理**
- **完全控制 Event Master Series处理器**
- **同时连接相同网络上的多个控制器、GUI页面和处理器。**

EC-210活动控制器（EC-200的后继产品）通过升级处理、外部输入和第三个外部显示选项，为您的活动带来更快的编程。享受其同胞EC-50的易用性，采用基于语法的编程方法，加速Event Master的商标简化操作。结果是控制器被大大简化，功能更强大，适用于当今的各种大型活动。

独特功能

EC-210 兼容 EX、S3-4K 和 E2 Event Master 处理器，是一款独立的专用控制器，可直接在 Event Master 工具组中打开。现在，您只需动动手指即可选择源、预设、层和目标。EC-210配有轨迹球、专用编程和操作部分以及两个触摸屏显示器。可将源切换至程序，同时还能选择较大资源组，并以全新的方式执行层操作。额外的外部输入意味着，现在，当空间紧张时，您可以在同一控制界面上同时显示用户界面和外部视频。

更高的情景意识

通过添加外部显示器，您可以同时监控操作环境的三个不同区域，为您提供精彩表演所需的安心和卓越的态势感知能力。EC-210非常适合各种活动，小到贸易展摊位，大到大型企业活动或音乐之旅。

* EC-210是EC-200的升级版。它们提供的功能相同，但有细微差别。有关详细信息，请参阅规格部分现有的EC-200可以升级到与EC-210相同的规格和功能。

一般规格

特性

- EventMaster工具组Robust版本 -Mac和PC上的用户页面相同
 - 专门用于运行Event Master工具组的板载处理部分，支持独立使用。EC-210处理部分已升级；EC-200可升级至EC-210处理器。（用户将在大多数任务中体验更快的性能）
 - 完全控制Event Master Series处理器
 - 同时连接同一网络上支持的多个控制器、GUI界面和处理器。（冗余备份控制）
 - 2个内部15.6英寸宽屏全高清(1920x1080)触摸屏，带多点触控
 - 1个外部HDMI输出，更高支持2560x1080
 - 外部输入，适用于左侧内部屏幕。外部HDMI视频信号高达HD分辨率。（典型的信号源是Event Master的多查看器或辅助输出）
 - 用于手动转换的高分辨T形杆
 - 36个可由用户指定的按钮，带自定义LCD标签和多页分配功能。（可分配为预设、提示、来源、背景或用户密钥的3条总线）
 - 专用背景层级按钮和8个专门的层级选择按钮，带多页选择功能。（更改带9个层级或更多层级的目的地页面）
 - 专用层级转换按钮和功能按钮。（转换、剪切、定格等）
 - 12个可由用户定义的目标按钮，带多页分配功能（轻松支持未来发布版本中可用的所有目标）
 - 转换所有选定目的地、实时切换、修改程序的专用按钮
 - 起提示作用的播放/暂停和停止按钮
 - 5个旋转编码器，带符合人体工学PIP控制和快速资源移位的控制轮
 - 12个LCD上下文显示按钮，支持Syntax Programmer
 - 三轴背光跟踪球（基于功能），带有用于第三轴的非常流畅的旋转编码器，以及用于鼠标和位置控制的4个按钮（未来软件发布版本）
 - 内部板载M2 SSD
 - 5个USB端口用于其他附件，例如鼠标、键盘、U盘。
 - 脚本灯、反馈LED和集成式工作灯，由用户控制调光。
 - 电源按钮，用于软关机和重启系统
 - 通过USB或WebUI备份和恢复系统。
 - 用于软件升级的集成WebUI。
 - 含防尘罩
 - 含自定义路径案例
- *注意：EC-210 HDMI监视器连接不支持模拟输出。需要数字显示器或有源数模转换器。

连接性

- 控制多个EventMaster Series系统，包括E2、S3-4K和EX。
- 附加HDMI输出以增加工作空间。
- HDMI输入，适用于外部视频源。
- 自动量程电源输入（90-250VAC）
- 通过USB接口连接的外部指示设备和键盘
- 2个独立的千兆比特以太网网络接口连接，一个用于主系统控制，另一个用于辅助网络（另外的IP地址范围和模式）

尺寸

244.34 x 901.19 x 575.36 mm / 9.62 x 35.49 x 22.65 in

净重

20.41 kg (45 lbs)

温度

0-35°C / 32-95°F

湿度

0-95% (无冷凝)

生成于: 22 Jun 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。