

# RLM G5i 表演家

RLM G5i Performer 全功能投影机采用紧凑设计并配备密封光学部件，是租赁和舞台表演市场的理想之选。



## 技术规格

## RLM G5I 表演家

### 一般规格

光输出	4500 ANSI 流明
分辨率	1024 x 768 (自然)
对比度	1000:1 (全域)
高对比度模式	利用特效镜头实现
亮度均匀性	大于 90%
灯泡	2 x 250 W 水银 更长使用时间: 1500 小时 一般使用时间: 1000 小时 更短使用时间: 750 小时
噪音级别(@ 20°C -68°F)	42 dBA
噪音等级 (@ 40°C -104°F)	46,5 dBA
环境温度	更大 40°C (104°F)
功率消耗	700 瓦
电源电压	92-240 V
净重	投影机: 25 公斤 (56 磅) 托架: 5 公斤 (11 磅)
尺寸(宽x长x高)	705 x 707,8 x 316,5 毫米
灯快门装置	标配
封装DLP™内核	标配
ScenergiX	标配横纵向电子边缘融合
无缝切换	标准 (划入划出、渐入渐出)
画中画	同时显示多达 4 路信号源 (2 路数据、1 路视频和 1 路 SDI)
数字变焦	Standard
镜头编码器	变焦与聚焦 (TLD 镜头)
联动恒定光输出	无
输入源兼容性	1600 x 1200 (更大输入)
固定输入	<ul style="list-style-type: none"><li>1x 可配置 5 线 (BNC)</li><li>1x 复合视频 (BNC)</li><li>1x S-视频 (4-针 DIN)</li><li>1x 模拟 RGB (D15 连接器)</li><li>1x SDI (+ 环通)</li><li>1x DVI (数字视频接口)</li></ul>
模块化输入	无
控制	· 1 x RS-232 / 422 IN · 1 x XLR 母 (2 通道) · 内置 RF 远程收发器 (选配)
订购信息	投影机身 R9010320 闲置双灯 R9852940

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。