

DP2K-15CLP

Кинопроектор Smart Laser для экранов размером от 13 до 16м (43-52 фута)



- **Значительное снижение расходов**
- **Простота эксплуатации**
- **Высочайшее качество изображения**

Номенклатура цифровых лазерно-люминесцентных кинопроекторов Barco включает как новые, так и модернизированные решения. В DP2K-15CLP заложен опережающий требования сегодняшнего дня и экономически эффективный способ обновления ваших технологий, обеспечивающий наилучшее качество изображения. Освобождая вас от всех сопряженных с лампами проблем и расходов, эти проекторы гарантируют значительную экономию ваших средств, а также спокойствие и уверенность благодаря упрощению эксплуатации.

Значительное снижение расходов

Исключая все связанные с лампами расходы на протяжении всего срока службы вашего проектора, DP2K-15CLP обеспечивает очень привлекательную совокупную стоимость владения. Благодаря своей уникальной системе охлаждения проектор демонстрирует неизменную яркость на протяжении 30000-часового срока службы при типичных условиях эксплуатации. А эффективность его оптической системы также значительно выше конкурентных решений, что обеспечит экономию до 50% в вашем счете за электроэнергию.

Простота эксплуатации

DP2K-15CLP сокращает эксплуатационные расходы и упрощает использование. Благодаря лазерно-люминесцентному источнику света у проектора значительно больше время безотказной работы, что



DP2K-15CLP сокращает эксплуатационные расходы и упрощает использование. Благодаря лазерно-люминесцентному источнику света у проектора значительно больше время безотказной работы, что освобождает вас от всех связанных с лампами расходов, администрирования и обслуживания.

Высочайшее качество изображения

DP2K-15CLP обеспечивает устойчивое изображение, отвечающее по качеству требованиям киноассоциации DCI, с непревзойденной однородностью и высокой контрастностью. Совместимый с большинством 3D-систем, этот проектор улучшает качество изображения на белых и серебристых экранах.

Возможность модернизации

Если у вас уже есть проектор Barco DP2K-15C, теперь можете заменить его ламповый блок на уникальный лазерно-люминесцентный модуль путем простой модернизации на месте установки.

Технические характеристики**DP2K-15CLP****Общие характеристики**

Яркость	15000 люменов (номинал)
Собственный коэффициент контрастности	До 2400:1
Основные объективы	1,2–1,8; 1,4–2,05; 1,6–2,5; 1,95–3,2; 2,4–3,9
Разрешение	2048 x 1080
Долговременная стабильность яркости	30000 час. при средних условиях эксплуатации
Габариты (WxLxH)	Проектор: 694 x 1034 x 558 мм / 27,3 x 40,7 x 22 дюйма Охладитель: 561,5 x 738,5 x 348 мм / 22,11 x 29,07 x 13,7 дюйма
Вес	Проектор: 110 кг (243 фунта) Охладитель: 32 кг (70,6 фунта)
Длина рукава теплоносителя	0,5 м (1,6 фута) и 5 м (16,4 фута)
Вертикальное отделение вентилятора от проектора	Максимум 3 м (10 футов) (выше или ниже)
Требования к источнику питания	Проектор: одна фаза 200–240 В 14 А Охладитель: получает питание от проектора
Тепловая нагрузка (при максимальной мощности)	7660 БТЕ/ч
Окружающая Температура	Не более 35°C (95°F) (проектор и охладитель).
Влажность окружающей среды	Не более 85% (проектор и охладитель)
Энергопотребление	Проектор (включая охладитель) при полной мощности лазера: 2,3 кВт Проектор (включая охладитель) при половинной мощности лазера: 1,35 кВт
Media server	Поддерживаются Varco Alchemy ICMP и интегрированные медиаблоки других производителей.
Уровень шума	дБ(А) на расстоянии 1 м: 67,6 дБ(А) 62 дБ(А) (при половинной скорости вентилятора)
3D-системы	Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветоделения (Dolby3D и 6P) не поддерживаются.
Требования к безопасности	Безопасность при показе: персонал клиента должен принять меры для обеспечения лазерной безопасности (выдерживайте безопасное расстояние и высоту разделения) согласно местным правилам техники безопасности при проведении лазерных шоу. Безопасность рабочего места: клиент должен принять меры для: <ul style="list-style-type: none">■ обеспечения безопасности рабочего места в соответствии с предписаниями местных органов власти;■ базового обучения по лазерной безопасности для операторов;■ реализации программы лазерной безопасности в компании;■ обеспечения доступа только обученного персонала: маркировка зон и так далее.

Создано: 27 Jun 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

