

ClickShare C-5

ハドルスペース向けのシンプルなワンクリックワイヤレスプレゼンテーション



- エントリーレベルのワイヤレスプレゼンテーションモデル
- ClickShareアプリとネイティブBYODによるコンテンツ共有
- 100%安全、暗号化、クラウド管理

技術仕様

CLICKSHARE C-5

ClickShare Base Unit 寸法	
寸法 (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
電源	標準110/220 V ACプラグまたはUSB-C
消費電力	動作: 5 ~ 10W、最大 24W
重量	900 g
一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 10以降、macOS 11 (BigSur) 以降。 Android v9以降 (ClickShare アプリ) *、 iOS 12以降 (ClickShare アプリ) *
ビデオ出力	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz HDMI 1.4b
オーディオ出力	HDMI
USB	1 X USB-A、1 X USB-C
ClickShareボタン	0
ClickShare App	デスクトップとモバイル
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast
同時接続の最大数 (ボタンやアプリを使用)	32
ノイズレベル	最大 25dBA @ 0-30°C 最大 30dBA @ 30-40°C
認証プロトコル	WPA2-PSKのスタンドアロンモード ネットワーク統合モードでClickShareボタンを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1
接続距離	信号強度変調で調節可能: ClickShareボタンおよびClickShareベースユニット間が最大30m (100 ft) 周波数帯2.4 GHzおよび5 GHz
周波数帯域	2.4GHzおよび5GHz (一部の地域ではDFSチャンネルに対応)
接続	1x イーサネット LAN 1 Gbit 1x USB Type-C 3.0 (フロント)、1x USB Type A 3.0 (フロント)
適用温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管: 0~90%相対湿度、結露なし 動作: 0~85%相対湿度、結露なし
盗難防止システム	ケンジントンロック
証明書	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	なし
ローカルビュー	ルーム ディスプレイのみのローカル ビュー
ネットワーク接続	LANおよびWi-Fi
Management and reporting	あり
保証	1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジ
*	* コンフィグレーションによっては、今後のファームウェア アップデートで利用できるようになります。

生成日: 18 Apr 2024

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.comをご覧ください。