


Ex Tri-combo

이벤트 마스터 Ex Tri-combo 프로세서는 이벤트 마스터 시스템의 전원 스케일링 및 스위칭을 확장해줍니다.



- 필요시 전원 규모 스케일링/스위칭
- 차원이 다른 편리함
- 간소화된 설치 및 케이블 설치

Ex expansion unit

즉시 사용 가능한 기능이 필요할 경우 Tri-combo 입력 카드 및 출력 카드로 사전 구성된 Ex Event Master 확장 장치를 사용하세요. Ex는 최대 100m 떨어진 애플리케이션의 입출력을 확장합니다. Ex를 다른 이벤트 마스터 프로세서(E2 또는 S3-4K)와 연결하면 입력, 출력 및/또는 레이어를 추가할 수 있습니다. 독립형 애플리케이션의 경우 다른 이벤트 마스터 프로세서 없이 Ex를 서로 연결할 수 있습니다.

Flexible and simple

Ex는 모듈형 카드와 소프트웨어를 다른 이벤트 마스터 제품과 공유하기 때문에, 시스템을 유연하게 구성할 수 있으며 현장의 유닛을 서비스할 수 있습니다. 또한 케이블 연결 및 시스템을 더 단순하게 만들어 줍니다. 원격 기기 및 이벤트 마스터 박스 사이의 기존 광섬유 익스텐더를 최대 16개까지 대체할 수 있습니다.

입력 및 출력 옵션의 유연성을 최대한으로 끌어내려면, Tri-combo 버전을 이용하거나 정확히 원하는 조합의 카드들을 구입하세요.

Expand your inputs and outputs

Ex 프로세서 두 개(총 두개의 입력 카드와 두개의 출력 카드)가 각 E2/S3-4K 링크 커넥션에 연결될 수 있습니다. 이를 통해 링크 연결당 HD 또는 4K 2개의 입력 8개와 출력 8개를 사용할 수 있습니다. E2의 경우 최대 32개의 기존 HD 입력 및 출력이 가능하며, S3-4K의 경우 최대 16개까지 입력 및 출력을 추가할 수 있습니다. 모두 풀 사이즈의 프로세싱 샷러 또는 라우터를 추가하지 않고 가능합니다.

기술 사양

EX TRI-COMBO

일반 사양

라이브 효과 캔버스	E2 또는 S3에 연결하고 VPU 카드가 설치되면 최대 20메가픽셀 PVW/PGM 지원. 또는 마스터 프로세서 추가 시에는 40메가픽셀 PGM
비디오 입력	Tri-Combo 입력 카드와 함께 공장에서 탑재되어 배송. 지원 ■ HDMI 2.0 4K60p 4:4:4 8비트, 4:2:2 10 비트 1개, ■ DisplayPort 1.2 4K@60p 4:4:4 10비트 1개, ■ 및 12G SDI 4K@60p 4:2:2 10비트
비디오 출력	TriCombo 출력 카드와 함께 공장에서 탑재되어 배송. 지원 ■ HDMI 2.0 4K60p 4:4:4 8비트, 4:2:2 10 비트 1개, ■ DisplayPort 1.2 4K@60p 4:4:4 10비트 1개, ■ 및 12G SDI 4K@60p 4:2:2 10비트 2개 또는 3G SDI 1200P@60 4:2:2 10비트 4개
젠록	Analog reference input on BNC connector. SD에서 블랙버스트 및 이중레벨 및 HD에서 삼중레벨 레퍼런스 출력은 이중레벨 및 삼중레벨 동기화 신호를 처리할 수 있는 내부 동기화 제너레이터로 제공됨
프로그램 출력	연결된 E2 또는 S3-4K 프로세서에서 만든 대상에 대한 최대 8개의 프로그램 출력.
스케일 조정 보조 출력	최대 8개의 2048x1200@60 또는 2개의 4K@60까지 사용자 정의 가능 출력 색상 보정
믹서	E2 또는 S3에 연결하고 VPU 카드를 설치하면 최대 HD 믹서 4개, HD PIP 8개, 4K 믹서 1개 또는 4K PIP 2개까지 지원
스틸 스토어	내보내는 파일 크기에 따라 최대 100HD 또는 25UHD.
레이어 효과	마스터 프로세서로 결정됨
멀티뷰어	해당 없음
확장성	고유 링크를 통해 더 큰 디스플레이 적용 분야에 대해 쉽게 확장 가능 ■ 더 큰 타일/블렌딩 와이드 스크린에 적용하기 위해 장치를 연결하여 사용 가능한 입력 및 출력을 늘림 ■ 독립형 운영 시 2개의 Ex 새시 연결 가능 ■ S3-4K는 최대 4개의 EX 새시 연결 지원(HD 비디오의 입력 16개 및 출력 16개) ■ E2는 최대 8개의 연결 Ex 새시를 지원합니다. (HD 비디오의 입력 32개 및 출력 32개)
HDCP	설치된 카드로 HDCP 준수 결정.
컨트롤	■ PC 및 MAC용 이벤트 마스터 스크린 관리 소프트웨어 ■ 이벤트 마스터 컨트롤러 ■ WebUI ■ 이더넷 RJ-45, 1000/100/10 Mbps 자동 감지
용이성	현장 서비스 가능 I/O 및 프로세싱 카드(핫 스왑 불가능)
소음도	37dBA 공칭/45dBA 최대 팬 속도는 작동 온도에 따라 관리되는 소프트웨어입니다. 레퍼런스 ISO 7779
크기	■ 높이: 4.37cm / 1.72" RU 랙 마운트 1개 ■ 너비: 랙 마운트 포함 48.41cm/19.06" ■ 깊이: 40.41cm/15.91 "
무게	6.44 kg(14.2 lbs)
전원	입력 전원: 100-240 VAC 50/60Hz 125w
주위 온도	0~40°C (32~104°F)
주위 습도	0~95% 비응축(비작동) 0~85% 비응축(작동)
보증	3년 부품 및 인력 보증

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

