

OLite 612 fijo

Mosaico LED creativo montado sobre una superficie con un pitch pequeño



12mm
PIXEL PITCH

IP65
WATERPROOF



Especificaciones del producto

OLITE 612 FIJO

Especificaciones generales

Profundidad de píxel	12,4 mm
brillo	6.000 nits
configuración LED	SMD 3 en 1
Densidad de píxeles	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental) 1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)
Densidad de píxeles	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental) 1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)
ángulo de visión horizontal	110° (brillo min. 50%)
ángulo de visión vertical	+40, -50° (brillo min. 50%)
relación de contraste	1.150:1 (a 500 lux)
tiempo de vida	50.000 horas al 50% de brillo inicial
consumo de potencia	800 W/tile (máx.) -240 W promedio (alquiler) 400 W/tile (máx.) -120 W promedio (fijo)
Voltaje de alimentación operativo	200-240 V / 50-60 Hz
dimensiones de tiles	Width: 896mm (rental) Height: 672mm (rental) Depth: 246mm (rental) Width: 448mm (fixed) Height: 672mm (fixed) Depth: 116mm (fixed)
dimensiones de tiles	Width: 896mm (rental) Height: 672mm (rental) Depth: 246mm (rental) Width: 448mm (fixed) Height: 672mm (fixed) Depth: 116mm (fixed)
dimensiones de tiles	Width: 896mm (rental) Height: 672mm (rental) Depth: 246mm (rental) Width: 448mm (fixed) Height: 672mm (fixed) Depth: 116mm (fixed)
dimensiones de tiles	Width: 896mm (rental) Height: 672mm (rental) Depth: 246mm (rental) Width: 448mm (fixed) Height: 672mm (fixed) Depth: 116mm (fixed)
Peso / tile	58 kg (alquiler) 17 kg (fijo)
Tipo de IP	IP65/65
procesado	16 bits/color
colores	281 billones
tasa de refresco	800 Hz
montaje con pie	Máx. de 12 tiles de alto
montaje con viga	Máx. de 15 tiles de alto
Interfaz de enlace	Interfaz DVI (conector DVI)
Longitud máx. de enlace	4,5m (con cable DVI de Barco)
Interfaces	Enlace DVI 2x
Conexión en cascada máx. de potencia	3 tiles
Facilidad para el servicio	Parte trasera
Temperatura operativa	-20 -45°C
Temperatura de almacenamiento	-20 -60°C
Humedad operativa	10-99%
humedad de almacenaje	10-99%
compatibilidad de la fuente	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX700: DVI de enlace doble, HDSDI de enlace doble)
Digitalizador operable	DX-700 (con tarjeta de salida DVI), D320, LED-PRO
Certificaciones	UL, CE clase A, TUV, FCC, clase A

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.