


Lampada di scorta per XLM HD30



Specifiche tecniche**LAMPADA DI SCORTA PER XLM HD30**

Specifiche generali

Alimentazione	6,3 kW
---------------	--------

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

www.barco.com

BARCO