

BarcoMed 2MP2FH

Dual-head 2MP medical display controller



技术规格

BARCOMED 2MP2FH

一般规格

总线	PCI 2.1 & 2.2, universal signaling
总线时钟频率	33Mhz
总线宽度	32 bit
功率消耗	< 15 Watt
波形因数	106 x 197 x 16 mm (4.2 x 7.6 x 0.6")
操作系统	Microsoft Windows NT4, 2000, XP
平台	Pentium class and up
演示配置	Single-or dual-head, portrait or landscape
图像处理	Proprietary AURA technology
图像内存	32 Mb
VGA	<ul style="list-style-type: none">Integrated VGA controllerAlso compatible with external VGA cards
像素速率	120 Mhz
查找表格	10 bits in / 10 bits out
电子标准	Dual DVI complying to VESA DVI Rev. 1.0 spec
支持分辨率/刷新率	<ul style="list-style-type: none">1280 x 1024 @ 60 Hz1024 x 1280 @ 60 HzVGA at boot-up
连接器	Two DVI connectors (one per head)
操作温度	+10°C to +60°C (50°F to 140°F)
存储温度	-40°C to +85°C (-40°F to 185°F)
操作湿度	80%
存储湿度	100%
EMI	<ul style="list-style-type: none">FCC class A, CEEN 55022 A, EN 50082-1

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。