

# ClickShare Bar Core

Videobar voor boeiend, moeiteloos draadloos vergaderen



- **Kristalhelder stereogeluid van hoge kwaliteit\***
- **Geavanceerde AI-gestuurde 4K-camera**
- **Vereenvoudigde installatie**
- **Goede investering: minder interventies, minimale downtime, toekomstgericht platform**
- **Koolstofneutraal product\*\***

ClickShare Bar Core is een CO2-neutrale, alles-in-één videobar die boeiende, moeiteloze draadloze conferenties mogelijk maakt in kleine en middelgrote vergaderruimtes met elk videoconferentieplatform. Deelnemers worden gehoord en gezien dankzij de hoogwaardige AV-mogelijkheden van deze eenvoudig te installeren oplossing met lage eigendomskosten.\* Stereoluidsprekers verkrijgbaar vanaf medio 2024. \*\*Koolstofneutraliteitslabel beoogd voor einde eerste kwartaal 2024.

**Product specificaties****CLICKSHARE BAR CORE**

General specifications	
Besturingssysteem	Windows 10 en hoger macOS 11 (Ventura) en hoger Android v13 en hoger (ClickShare-app) iOS 16 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een vlotte werking met Microsoft Teams of Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor / 8GB RAM / OS: Windows 10 nieuwste build of Mac OS Ventura nieuwste build Aanbevolen: Intel i5 4-core processor / 8GB RAM / OS: Windows 11 nieuwste build of de nieuwste versie van Mac OS
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2)
Video-ingangen	-
Camera	4K camera, 3x zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Groepsframing en compositiemodus met maximaal 4 personen
Audio-uitgang	2x 10 W full-duplex en stereoluidsprekers, impedantie 8 Ohm
Audio pickup	6 beamforming MEMS-microfoons met echo-en achtergrondruisonderdrukking op basis van AI. Ophaalbereik tot 4,5 meter
ClickShare buttons	1
ClickShare App	Desktop en mobiel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast (available mid 2024)
Geluidsniveau	Zonder ventilator
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in zelfstandige modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkimtegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Bar
Frequentieband	2,4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen in netwerkimtegratiemodus ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x USB-C 3.1 (DP) naar scherm, 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB-C 2.0 (zijdant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0 °C tot +40 °C (+32 °F tot +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) op 3000 m Opslag: -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot (achteraan en onderaan)
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Nee
Draadloos vergaderen	Via de App of de Button
Lokale weergave	Ja
Netwerkverbinding	LAN en Wifi
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

**Laatst bijgewerkt: 22 Apr 2024**

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de meest recente specificaties.