



IBX1.2

1.25mm 像素间距，高分辨率室内 LED 显示屏，性价比高



- 27 英寸显示单元，16:9 宽高比
- 无与伦比的画质呈现
- 更低的功耗
- 最大化产品正常运行时间

全新 IBX 系列进一步扩展了 Barco 的室内高分辨率 LED 显示屏产品组合。显示单元尺寸为 27 英寸，像素区间在 1.2 毫米到 1.8 毫米之间，可提供非凡的无缝影像。本系列具备所有必要功能，可让您的 LED 拼接显示系统高度可靠，经久耐用。

卓越的观看体验

由于每个图块的宽高比均为 16:9，因此可以轻松创建原生全高清或超高清屏幕。这样的好处是，可以完整地显示常见格式的视频，而无需压缩或浪费幕布尺寸。由于这些 LED 显示单元专为墙面安装而设计，因此可从正面接近 - 只需较浅的安装深度。

该屏幕经过改进，色域、灰度和细节呈现达到最佳，并设计有完美的平整度和宽视角。IBX 系列还提供可选的远程监控、控制和自动校准功能，确保整个墙壁始终保持完美统一。

超高性价比

与竞争型号相比，IBX 系列的功耗更低，确保您不会在电费上浪费预算。而且 IBX 系列产品所有部件均采用优质材料，保证了整屏超长的使用寿命和超高的性价比。你所看到的就是你得到的。

技术规格

IBX1.2

LED 显示单元

| | |
|--------|---|
| 像素间距 | 1.25 毫米 |
| 每块像素 | 480 x 270 像素 (水平 x 垂直) |
| LED 寿命 | 100,000 小时 (至 50% 亮度) |
| 像素密度 | 640000 (像素/平方米) |
| 亮度 | 600 尼特 |
| 刷新率 | 3840 赫兹 |
| 内部处理 | 16 位 |
| 水平视角 | 160° (@50%亮度) |
| 垂直视角 | 160° (@50%亮度) |
| 亮度均匀度 | >97% |
| 对比度 | 8000:1 |
| 功耗 | 200 瓦/平方米 (典型值) 600 W/m ² (最大值) |
| 散热 | 682 BTU/h/m ² (典型值) 2046 BTU/h/m ² (最大值) |
| 运行电源电压 | 90 VAC -264VAC, 50-60 Hz |
| 冗余电源 | 是 (可选) |
| 运行湿度 | 10 -85% |
| 运行温度 | -20°C 至 +50°C |
| IP 等级 | IP20 |
| 尺寸 | 600 x 337.5 x 25 毫米 (宽 x 高 x 深) |
| 重量 | 7.5 Kg (单 PSU) 8 Kg (双 PSU) |
| 材料 | 机壳: 压铸铝 |
| 可维护性 | 正面维修 |
| 安装 | 正面和背面检修 |
| 认证 | BIS |

生成于: 10 Apr 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。