

CLM-HD6

Одночиповый DLP-проектор, 1080p HD, 6000 люмен



Проектор CLM-HD6 компании Barco разработан на базе высокопроизводительной аппаратной платформы. Эта модель сочетает в себе светоотдачу 6000 люмен, разрешение Full HD и расширенные возможности подключения и отличается конкурентоспособной ценой. Он предназначен прежде всего для залов заседаний, аудиторий среднего размера, холлов и музеев.

Улучшенная цветопередача

CLM-HD6 — это одночиповый DLP-проектор с улучшенной цветовой насыщенностью и разрешением Full HD. Разрешение проектора и светоотдача 6000 люмен идеально подходят для таких сфер применения, в которых на одном экране должно отображаться четкое и современное изображение высокого разрешения и видео без потери качества.

Яркий, бесшумный и надежный

CLM-HD6 — это привлекательное решение для клиентов, которым необходимо добиться яркости в разрешении HD, а также наивысшего качества по самой выгодной цене. Благодаря возможностям энергосбережения, использованию системы ламп с резервированием и надежной, проверенной технологии модель CLM также обладает низкой совокупной стоимостью владения. Если вам нужен надежный и бесшумный модуль, который обеспечивает по-настоящему яркое изображение, остановите свой выбор на CLM-HD6.

Технические характеристики**CLM-HD6****Общие характеристики**

Тип проектора	Одночиповый цифровой DLP-проектор Full HD
Технология	Один 0,65-дюймовый DMD™ Цветовой круг: RGBYW
Разрешение	1920 x 1080
Яркость	6000 люменов по центру/5700 ANSI-люменов
Уровень контрастности	>1300:1
Однородность яркости	95%
Форматное соотношение	16:9
ScenegeiX	Не применимо
Тип объектива	CWH
Диапазон объективов	0,81:1; 1,27-1,52; 1,52-2,03; 2,03-3,85; 3,85-7,32
Сдвиг оптической линзы	По вертикали: от -20% до +120%/по горизонтали: от 20% (L) до 20% (R) с трансфокатором
Коррекция цвета	P7
Лампы	2x330 Вт
Срок эксплуатации лампы (типично)	1500 часов/2000 часов (макс.)
Транспортировка с лампой	Да
Экран лампы, быстрая замена	Да, автоматический выбор ламп
Замена лампы заказчиком	Не применимо
Гарантия лампы	120 дней или 500 часов
Ядро Sealed DLP™	Да
Оптический затемнитель	Не применимо
Просмотр "картинка в картинке"	До двух источников одновременно
Ориентация	стол — потолок — вертикальная — сторона (книжная)
DMX 512	Не применимо
WARP	Горизонтальная и вертикальная коррекция трапецеидальных и подушкообразных искажений
Встроенный веб-сервер	Не применимо
CLO (постоянная светотдача)	Опция
3D	Не применимо
Входы	2 x HDMI (HDCP 1,3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV) композитное видео; S-Video
Факультативные входы	Не применимо
Разрешения входного сигнала	От NTSC до UXGA (1600 x 1200), в т.ч. HDTV (1920 x 1080)
Максимальная частота обновления пикселей	165 МГц
Программные средства	Projection Toolset
Контроль	ИК, RS232, выход 12 В
Соединение сети	10/100 base-T, разъем RJ-45
Требования к источнику питания	100-240 вольт, 50-60 Гц
Энергопотребление	905 Вт/Режим ожидания: менее 2 Вт
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	40 дБ (А)
Температура окружающей среды при эксплуатации	0-40°C/32-104°F
Допустимая влажность	0-80% (без конденсата)
Рас рассеяние БТЕ	макс. 3087 БТЕ/ч
Габариты (WxLxH)	436 x 550 x 236 мм/17,16 x 21,65 x 9,29 дюйма
Вес	24 кг (53 фунта)
Транспортировочные габариты	(Ш x Д x В) 661 x 822 x 380 мм/26,02 x 32,36 x 14,96 дюйма
Стандартные аксессуары	Сетевой шнур, пульт дистанционного управления, переходник HDMI/DVI
Масса брутто отправляемого с завода груза	27 кг (59,5 фунта)
Сертификаты	Соответствие нормативам FCC, часть 15 класс А и CE EN55022 класс А, RoHS
Гарантия	3 года – стандартная гарантия, 4-й или 5-й год дополнительно

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com**BARCO**