

# FLDX 0.8 - 1.21 : 1 (EN66)

## Short focus

WUXGA 0,75-1,13: 1 WQXGA/4K 0,80-1,21: 1 F80: 1,12-1,70: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requiere el adaptador de objetivo R9801442)



Alcance de enfoque: 0,7 - 7,0 m Relación de distancia de proyección

- WUXGA 0,75 - 1,13 : 1
- WQXGA/4K 0.80 - 1.21 : 1
- F80: 1.06 - 1.60 : 1 (WQXGA/F80 4K UHD) (F80 requiere el adaptador de objetivo R9801442)
- F400-HR: 0.71 - 1.06 (nativo 4K) (Requiere el uso de adaptadores de lentes F400 individuales)

**Especificaciones del producto****FLDX 0.8 - 1.21 : 1 (EN66) SHORT FOCUS****Especificaciones generales**

Plataformas	Para las series de proyectores F35, FL40, F70, F80* y F90 *requiere adaptador de objetivo R9801442. Factor de proyección específico de F80: 1,06 -1,60: 1 (WQXGA/4K UHD)
Relación focal	F 2,4-3,29 Iris motorizado, n.º F 2,4-6,5 con memoria
Relación de zoom	1,51 Zoom y enfoque motorizados con memoria
Distancia focal	15,98-23,99 mm
Rango de enfoque	0,7-7,0 m
peso	3,3 kg
Peso del paquete de envío	4,0 kg
ratio de desplazamiento	Chip DMD WUXGA 0,75-1,13: 1 WQXGA 0,80 -1,21: 1 Tolerancia de tamaño de imagen de +/-2%

Generado en: 05 Nov 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.