


LENTE GC+ (2,0 - 4,0: 1)



Especificaciones del producto**LENTE GC+ (2,0 - 4,0: 1)****Especificaciones generales**

Tipo de lente	LENTE GC+ (2,0 -4,0: 1)
Relación focal F/#	2,2 (gran angular) -2,8 (teleobjetivo)
Relación de zoom	2x
Relación de distancia de proyección	2.0 -4.0 : 1
Distancia focal	42,4 -84,5 mm
Rango de enfoque	50° -500°
Distancia de proyección	2,10-42.43 m
Zoom motorizado	Sí
Enfoque motorizado	Sí
Peso	Neto: 3 kgBruto: 5,6 kg

Generado en: 01 Apr 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.