


LENTE GC+ (2.0 - 4.0: 1)



Especificaciones del producto**LENTE GC+ (2.0 - 4.0: 1)**

Especificaciones generales	
Tipo de lente	LENTE GC+ (2.0 -4.0: 1)
ratio de desplazamiento	2.0 -4.0 : 1
Relación focal	2,2 (gran angular) -2,8 (telescopico)
Relación de zoom	2x
Distancia focal	42,4-84,5 mm
Rango de enfoque	50" -500"
Distancia de proyección	2,10-42.43 m
peso	Neto: 3 kg Bruto: 5,6 kg
zoom motorizado	Sí
foco motorizado	Sí

Generado en: 28 Apr 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.