


Telaio multifunzionale UDM (telaio di rigging regolabile)

Telaio multifunzionale per la serie UDM



- In caso di installazione fissa: Utilizzare un piedistallo solido su cui posizionare un singolo proiettore UDM (con o senza telaio di supporto)
- Utilizzare un piedistallo solido su cui posizionare un singolo proiettore UDM (con o senza telaio di supporto) Utilizzare un piedistallo solido e i telai di montaggio UDM per impilare i proiettori UDM fino a un massimo di 3 unità di altezza.
- Utilizzare un piedistallo solido e i telai di montaggio UDM per impilare i proiettori UDM fino a un massimo di 3 unità di altezza.
- In caso di installazione sospesa: Utilizzare i telai di montaggio UDM per sospendere fino a un massimo di 2 proiettori UDM impilati (montaggio da tavolo o montaggio a soffitto).
- Utilizzare i telai di montaggio UDM per sospendere fino a un massimo di 2 proiettori UDM impilati (montaggio da tavolo o montaggio a soffitto). Utilizzare un telaio di supporto UDM per appendere un proiettore UDM in verticale (montaggio a parete)
- Utilizzare un telaio di supporto UDM per appendere un proiettore UDM in verticale (montaggio a parete)

(In caso di installazione del proiettore in posizioni diverse dalla scrivania o dal soffitto, è preferibile utilizzare il telaio di fissaggio progettato appositamente per questo scopo.)

Specifiche tecniche**TELAIO MULTIFUNZIONALE UDM (TELAIO DI RIGGING REGOLABILE)****Specifiche generali**

Dimensione	88,9 x 71,1 x 46,3 cm (35 x 27,99 x 18,23 pollici)
Peso	23 kg / 50.51 lb

Generato il: 02 Jun 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.