

# ST-150B

15-Zoll-Smart Terminal für den Einsatz am Patientenbett



- **Konzipiert für Infotainment am Bett des Patienten**
- **15 Zoll, gewölbte Linien und runde Kanten**
- **Lüfter- und geräuschloses Design mit Zulassung für den medizinischen Bereich**

## **Der Standard für Unterhaltung und Kommunikation am Patientenbett**

Barcos 15-Zoll-Smart Terminal bietet gewölbte Linien und runde Kanten für ein modernes Design. So kann der Terminal problemlos gereinigt und desinfiziert werden, was die Verbreitung von Infektionen eindämmt.

Das umfangreiche Angebot zusätzlicher Optionen machen den ST-150B zu einer kostengünstigen Lösung für die Patientenunterhaltung und den klinischen Zugriff.

## **Warum Sie Barcos Smart Terminals lieben werden**

- Smart Terminals sind extrem zuverlässig, mit einer Ausfallquote von unter 0,3 %
- Hardware, Software und Zubehör wurden so entwickelt, dass sie ineinander greifen, um eine 100%ige-Integration sicherzustellen
- Smart Terminals sind mit Bildschirmgrößen zwischen 15 und 18,5 Zoll erhältlich
- Barco ist ein Marktführer in der interaktiven Patientenpflege, mit mehr als 100.000 Smart Terminals, die weltweit im Einsatz sind.

Merkmale des 15-Zoll-Smart Terminal von Barco:

- Modulare eingebettete PC-Plattform mit extrem niedriger Spannung
- Lüfterloses und geräuschloses Design
- Drahtlose Verbindungsmöglichkeiten
- Fortschrittliche TFT/Touchscreen-Benutzeroberflächen
- Wasser- und staubsicheres Design
- LED-Warnanzeigen
- Fortschrittliche antibakterielle und flammenhemmende Gehäusematerialien
- Umfangreiche Optionen wie Kartenlesegeräte, Mikrofone usw.

**Technische Daten****ST-150B****Allgemeine technische Daten**

Display	15" XGA (1024 x 768)
Hintergrundbeleuchtung	LED
CPU	Intel Atom Cedar Trail D2550 -1,86 GHz
System-Chipset	Intel NM10
BIOS	AMI 16M-Bit SPI UEFI BIOS
Speicherkapazität	HDD optional: 320 GB oder SSD optional: 8, 16, oder 32 GB
Systemspeicher	DDR3 1066 2 GB Optional: 4 GB
Betriebssystem	Linux Windows® 7 Embedded
Anschlußfähigkeit	LAN (x 1) USB 2.0 (x 4) Kopfhörerbuchse (x 2) Mikrofonbuchse (x 1) Höreranschluss DVI-I-Ausgang Programmierbarer GPIO
Benutzeroberfläche	Resistiver 5-adriger Touchscreen Bildschirmtastatur Membran-Tastenfeld Ein-/Aus-Schalter LED-Hinweisleuchte für Anrufe
Webcam	Integriert, mit Abdeckung HD720P
Audio	2 integrierte Lautsprecher mit 2 Watt Integriertes Mikrofon Warn-/Klingeltöne
Überlegungen medizinische Umgebung	Antibakterielle Beschichtung Lüfterlose Kühlung
Zertifizierungen	EN60950/UL60601, FCC-Klasse A, CE
Farben	Barco White
Abmessungen	384 mm x 354 mm x 70 mm (ohne Hörer)
Gewicht	4,0 kg
<b>Zubehör</b>	
Analoger Hörer	Standard
Kombiniertes SCR-und RFID-Lesegerät	Standard (integriert)
Zweiter Card-Reader	Nein
Barcodescanner	Nein
WiFi	Optional Mini PCIe 802.11b/g/n Wireless LAN-Modul (intern)
Bluetooth	Optional USB-Bluetooth-Modul (intern)
Kopfhörerbügel	Standard
Wartungsanruf	Nein
USB TV-Tuner-Modul	Optional: ATSC oder DVB (in der Wallbox)

Generiert am: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).