


欧司朗

3000W XBO DHP L OFR



技术规格**欧司朗 3000W XBO DHP L OFR****一般规格**

供应商	欧司朗
供应商订单号	XBO 3000 W/DHP L OFR
保修小时数	1,700 小时

生成于: 01 Apr 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

