

ClickShare CX-50, 2e generatie

Eersteklas vergaderoplossing voor vergaderruimtes met hoge impact



- **Dubbel scherm: mensen en content naast elkaar op twee schermen**
- **Moeiteloos switchen tussen UC-modus en BYOM-ervaring**
- **Wired RoomDock voor het delen van 4K-inhoud en alternatieve connectiviteit**
- **Koolstofneutraal**
- **100% veilig, geëncrypteerd en in de cloud beheerd**

ClickShare CX-50 2e generatie brengt flexibele draadloze vergaderingen in vergaderzalen met hoge impact en in board rooms. Wanneer u de vergaderruimte binnenstapt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de zaal, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en schermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare App, zowel voor werknemers als voor gasten.

Product specificaties**CLICKSHARE CX-50, 2E GENERATIE**

ClickShare Base Unit dimensions	
Afmetingen (H x B x D)	39mm x 200mm x 202mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker
Energieverbruik	In werking: 74,5 W (max.) Standby: 0,27 W -Netwerk-standby: 3,7 W
Gewicht	985 gr
General specifications	
Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v11 en hoger (ClickShare-app)* iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een vlotte ervaring met Microsoft Teams of Zoom. Minimum: Intel i3 dual-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mojave nieuwste versie Aanbevolen: Intel i5 4-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mac OS nieuwste versie
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) bij 60 Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) @ 60Hz.USB-C DP ALT-modus (achterkant)
Video-ingangen	4k UHD (3840*2160) @30Hz.USB-C DP ALT-modus (voorzijde)
Audio-uitgang	USB, jack, HDMI
Verbindingen	Voorant: 1x USB Type-C 3.1 Achterkant: 1x USB Type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2,5 Gbit, analoge audio-lijnuitgang op jack-aansluiting (3,5 mm)
ClickShare buttons	2
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, GoogleCast, Miracast Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App): minimaal 32
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	32
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkindegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2,4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werkend: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ondersteuning voor touchscreen: Ja Interactiviteit: Ja
Draadloos vergaderen	Via de App of de Button
Lokale weergave	Hoge kwaliteit
Netwerkverbinding	LAN & Wifi (dual)
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare

Laatst bijgewerkt: 18 Apr 2024

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg www.barco.com voor de meest recente specificaties.