


OLite 510 Fixed



技術仕様**OLITE 510 FIXED****一般仕様**

ピクセルピッチ	10mm
キャリブレーションされた明るさ	5000NIT(色温度6500°K)
LED構成	3 イン 1 SMD
ピクセル濃度	9354/m ² 2816/タイル
水平視野角	145°
垂直視野角	95°
コントラスト	810
輝度半減値	50000時間 (フルホワイト)
消費電力	最大: 485w/最大 平均: 138w/平均
重量/タイル	58Kg
プロセッシング	15.8ビット/カラー-50Hz
カラー	185兆
リフレッシュ・レート	800Hz最小 (PAL/NTSC)
動作温度	動作: -20-45°C 保管: -20-60°C
保管温度	20-60°C
動作湿度	動作/保管: 10-99%
保管湿度	10-90%
D320入力互換	Sビデオ/ビデオ/YUV/RGB/SDI/HDSDI/データDVI UXGAまで
証明書	UL -CE -FCC Class A - TUV

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。