


Ushio 2000W DXL-20BAF/L



Specifiche tecniche**USHIO 2000W DXL-20BAF/L****Specifiche generali**

Fornitore	USHIO
Numeri d'ordine del fornitore	Da confermare
Ore di garanzia	3200

Generato il: 13 Mar 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.