

TF10

10.2mm像素间距，6500尼特室外LED显示单元，适用于固定安装



出众的亮度、色彩和对比度

TF10显示单元在亮度、色彩和对比度之间实现了很好的平衡。从本质上说，较低的维修要求和经过证实的追踪记录使得其拥有成本很低。

出众的亮度、色彩和对比度

TF10显示单元在亮度、色彩和对比度之间实现了很好的平衡。从本质上说，较低的维修要求和经过证实的追踪记录使得其拥有成本很低。

技术规格

TF10

一般规格

像素间距	10.2 mm
亮度	6500尼特
LED配置	3合1 SMD
像素密度	9612/平方米 893/平方英尺 5768/显示单元 (80x72)
水平观察角度	140°
垂直观角	-35°/+10°
功率消耗	184瓦/平方米 (平均) 633瓦/平方米 (更大)
散热	627 BTU/小时/平方米 (平均值)
瓦状尺寸	宽度: 816毫米 高度: 735毫米 厚度: 231毫米
重量 / 层数	31 kg (68.4 磅)
IP等级	IP65/54
处理	16 位/色
可维护性	正面或背面
工作温度	-20 至 +50°C (-4° to 122°F)
工作湿度	10-99%
认证	ETL/CE/FCC A类/RoHS

生成于: 10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。