


FLM-HD20

20000 流明、1080p 高清分辨率、三芯片 DLP 投影机



巴可的FLM HD20是一款超亮耐用的投影机，具备全高清画中画功能。它非常适合于在明亮环境中需要超级亮度来显示清晰影像的大型场所。

强大的投影功能可用于各种大型场所

FLM-HD20的20000流明的光输出意味着即使在具有很多灯光的场所，它也能够显示具有优质画质的宽屏、高对比度影像。通过它出色的视频处理和画中画功能，您无需购买其他外围设备，即可让自己的演示具互动性并充满活力。

同类产品中更安静的投影机

FLM HD20的液体冷却技术将噪音水平降到更低，使其成为同类产品中更为静音的投影机。FLM 投影机具有一个封装的光学引擎，可以防止粉尘、烟雾或其他环境污染对其影像质量的影响。

技术规格

FLM-HD20

一般规格

投影机类型	全高清三芯片 DLP 数字投影机
技术	0.95" DMD™ x3
分辨率	1920 x 1080
亮度	20000中心流明/19000 ANSI流明
对比度	2100:1 / 2700:1 (高对比度模式)
亮度均匀性	90%
宽高比	16:9
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜片类型	TLD+
镜头	0.73:1; 1.2:1; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直: -10%到+110%; 水平: -50%到+50% (变焦镜头)
色彩纠正	P7
灯	3 千瓦氙气灯
灯泡寿命	1.000 小时
可带灯运输	是
灯箱, 迅速更换	是
客户灯泡更换	是
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	90 天, 500 小时/按比例 750 小时
封装DLP™内核	标准
挡光板	标准
画中画	同时处理两个信号源
安装角度	桌式-吸顶式-侧面 (竖式)-立式
DMX 512	可选
WARP	预设值 + 自定义值
集成网络服务器	无
CLO (稳定光输出)	标准
3D ready (可选)	被动式 InFitec
输入	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、复合视频、S 视频); SDI/HDSDI
可选输入	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、复合视频、S 视频); SDI/HDSDI
输入分辨率	从NTSC到UXGA (1600 x 1200), 包括HD (1920 x 1080)
更大像素时钟	165 兆赫
软件工具	投影机工具组
控制	XLR 有线 + IR/RS232
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	220-240 伏/50-60 赫兹
更大功耗	3.700瓦
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	58 分贝 (A)
操作环境温度	0-40°摄氏/32°-104°华氏
工作湿度	0-80% (无冷凝)
消散 BTU	更大 12.625 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	707 x 1025 x 548mm / 27.83 x 40.35 x 21.57 英寸
净重	99 千克 (218,25 磅)
装运尺寸	(LxWxH) 1200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92英寸
出厂毛重	151 千克 (333磅)
标准配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
认证	符合 UL1950 与 EN60950 标准; 符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
保修期	2 年

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。