

# G62-W9

9,000 流明、WUXGA、DLP 荧光粉激光投影机



- 出色的画质
- 优越的集成功能
- 4K 兼容且支持 3D
- 有保障的服务和支持

G62-W9 扩展了1DLP产品组合，加入了 9,000 流明的优质 WUXGA 投影机。它为更广泛的应用开辟了可能性，同时仍然依靠颇具价值的巴可服务和支持。

激光磷粉光源不仅保证了良好的图像质量，而且与市场上大多数氙气灯投影机相比，维护费用也更低。得益于巴可的投影机工具组软件，您可以在计算机上轻松完成投影机的安装和管理。

G62 型号支持 HDMI 2.0 输入功能和比其之前型号更高的带宽，这使它们能够兼容 4K 和支持 3D，从而让高质量内容呈现出色的视觉效果。

投影机机身有黑色和全白色两种，您可以选择适合您的具体环境的投影机。它们一致紧凑的尺寸、与其他巴可产品的良好兼容性，以及较大的镜头移位范围，均提高了投影机的灵活性。

**技术规格****G62-W9**

| 一般规格     |   |
|----------|---|
| 投影机类型    | 单片 DLP 激光磷粉投影机  |
| 技术       | 0.67 英寸   |
| 分辨率      | 1920 x 1200 (WUXGA)   |
| 亮度       | 8,000 ANSI 流明<br>8,900 中心流明<br>9,500 ISO 流明   |
| 亮度均匀性    | 90%   |
| 对比度      | 1,200:1 (顺序) ; 6,000:1 (动态) ; 极黑: 750,000:1   |
| 光源       | 激光荧光粉   |
| 光源使用期限   | 20000 小时  |
| 宽高比      | 16:10   |
| 安装角度     | 360° 任意角度安装   |
| 封装DLP™内核 | 是   |
| 色彩纠正     | 是   |
| CLO      | 是   |
| 图像处理     | 通过 Ptoolset 实现了内置翘曲和混合  |
| 3D       | 主动 3D   |
| 镜片类型     | G 镜头 -0.36:1 / 0.37-0.4:1 / 0.65-0.75:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1   |
| 光学镜片移动   | 垂直位移达到 100% (具体取决于镜头)<br>水平位移达到 30% (具体取决于镜头)<br>电动变焦和对焦<br>电动镜头位移  |
| 输入       | 2 个 HDMI 输入 (版本 2.0) (带锁紧螺钉) /1 个 DVI-D (仅支持数字信号) /1 个 HDBaseT/1 个 3D 同步输入/1 个 3G-SDI   |
| 输入分辨率    | Up to 4K @60Hz<br>Refresh rates: 24Hz to 60Hz for WUXGA and 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160)<br>4K input signals will be scaled to the projector' s output resolution |
| 软件工具     | 投影机工具包  |
| 控制       | ■<br>1x RS232, 3.5毫米电话插孔有线远程  |

**技术规格****G62-W9**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 网络连接                  | 10/100以太网,RJ45   |
| 电力要求                  | 100-240V / 50-60Hz   |
| 功率消耗                  | 625W 正常, 750W 最大   |
| 待机功耗                  | 小于 0.5 W   |
| 每小时BTU                | 2,133 BTU/小时 (额定) ; 2,252 BTU/小时 (上限)  |
| 噪音级别 (典型, 25°C/77°F时) | 36dB(A) -40dB(A), 运行模式   |
| 工作温度                  | 0 -40°C (海平面)  |
| 操作湿度                  | 10 -85% 相对湿度 (无冷凝)   |
| 存储温度                  | -10 -60°C  |
| 存储湿度                  | 5 -90% 相对湿度 (无冷凝)  |
| 尺寸(宽x长x高)             | 不含支脚: 484 x 529 x 195 毫米/19.1 x 20.8 x 7.7 英寸;<br>含支脚: 484 x 529 x 206 毫米/19.1 x 20.8 x 8.1 英寸 |
| 净重                    | 不含镜头: 17.4 千克/38.4 磅   |
| 标准配件                  | 电源线、无线遥控器  |
| 认证                    | CE, FCC A 级, cTUVUS, 3C 认证, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI   |
| 保修期                   | 3 年  |

生成于: 26 Mar 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。