

LC-42

42" native high-definition LCD display



Технические характеристики LC-42	
Общие характеристики	
Технология	TFT LCD
Разрешение	1920x1080 (full HD)
Срок эксплуатации	50,000h average
Цвета	16.8 million
Цветовая гамма	76% NTSC
Форматное соотношение	16:9
Угол обзора	176°/176°
Время ответа	8 ms
Установка цветности	3200K, 5400K, 6500K, 9300K, User (R,G,B sliders)
Уровень контрастности	800:1
Яркость	500cd/m²
Датчик света	Ambient light sensor for automatic dimming
Стандартные входы	DVI, VGA (D15), S-Video, Composite Video, Component video (YPbPr, YCbCr)
Факультативные входы	External converter HD-SDI/SDI to DVI-D. Inputs: SMPTE-259M-C, SMPTE-292M
Поддерживаемое разрешение	On composite, S-video and component inputs: PAL-Secam 576i, NTSC 480i On DVI and VGA inputs: VESA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA; SMPTE-296M(1280 x 720p); SMPTE-274M (1920 x 1080i and 1920 x 1080p)
Контроль	-RS232 control (with loop-through) -On Screen Display (OSD) -IR remote control
Звук	Audio pré-amp input module (excl. speakers)
Картинка в картинке (PiP)	PIP source max. 110 MHz
Ввод	85V-264V (50Hz-60Hz)
Энергопотребление	234W
Рабочая температура	5° to 40°C (41° to 104°F)
Влажность	Max. 85%
Соответствие регулирования	CE, UL, FCC, TÜV
Охлаждение	Low noise level 21 dB(A) / fanless cooling
Диагональ деятельного экрана	42" (1,067 mm)
Область деятельного экрана	934 x 527 mm (36.77" x 20.75")
Габариты	1,026 x 619 x 103 mm (40.39" x 24.37" x 4.05")
Вес	29.5 kg (65.1 lbs)
Подвешивание	VESA MIS F, 600, 200, 8 (mounts and table stands are optional)
Гарантия	Warranty of the Product is two years. Image retention resulting from prolonged continuous use of the Product is not covered by warranty

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

