


16毫米像素间距，6500尼特室外LED显示屏



- 用于增强对比度的独特着色器设计
- 高性价比LED显示屏
- 基本应用的理想选择

卓越的性能

V系列LED显示屏是专为品牌推广、户外数字媒体和零售应用中固定安装而设计。它的价格也极具吸引力，而性能和可靠性却一点也不打折。在巴可的高端LED技术基础上，DV-100图像处理器支持V系列。

设置、管理简便

V系列是由初级Director工具组直接衍生的V系列专用工具组进行管理和控制。VTS有一个便于显示屏管理的直观的界面，并能提供亮度、伽玛和色温控制和显示屏配置等高级选项。V系列是基础LED显示屏应用的更佳选择。

为增强对比度和画质而渲染

巴可的V16具有独有的带有百叶窗的渲染设计，可将LED上的阳光反射和影响降至更低，以增强对比度和提高对比度/亮度比率。在不影响画质的前提下降低绝对亮度等级，从而能保证更长的LED使用寿命。

DynamicPDF

技术规格

一般规格	
亮度	6500尼特
LED配置	DIP
像素密度	3906/平方米 363/平方英尺
视角	水平: 140度 垂直: -45/+15度
对比度	2000:1
像素间距	16.0 毫米
寿命	80000小时
功率消耗	典型: 220瓦/平方米; 20瓦/平方英尺 更大: 480瓦/平方米; 45瓦/平方英尺
处理	16 位/色
刷新率	4800 赫兹
工作温度	-20/+50 摄氏度; -4/+122 华氏度
IP等级	IP 65/54
砖大小(WxHxD)毫米	1024 x 1024 x 212毫米 / 40.3 x 40.3 x 8.3英寸
净重	57.7 千克/显示单元; 127.1 磅/显示单元
可维护性	正面或背面
认证	CE、UL/ETL、FCC、CB/CEBEC、TUV GS、CCC、RoHs、WEEE

DynamicPDF

生成于: 06 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO

www.barco.com