

# FLDX 0.61 : 1 (EN67)

聚焦范围：0.5-4.0 m  
投射比  
WUXGA 0.57:1  
WQXGA/4K 0.61:1  
F80: 0.85:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 需要使用镜头适配器 R9801442)

对焦范围：0.5 - 4.0 m

投射比率

- WUXGA 0.57:1
- WQXGA/4K 0.61:1
- F80: 0.85:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 需要镜头适配器 R9801442)
- F400-HR: 0.53:1 (原生 4K) (需要使用单独的 F400 镜头适配器。)

**技术规格****FLDX 0.61 : 1 (EN67)**

一般规格	
平台	F35、Fx40、Fx70、F80*、F90 和 F400 投影机系列 * 需要镜头适配器 R9801442。F80 特定投射比：0.85:1 (WQXGA/4K UHD)
工作F/#	F 2.1 电动光圈F# 2.1-6.0，带内存
变焦倍率	无变焦 电动对焦，带内存
焦距	12.6 mm
对焦范围	0.5-4.0 m
净重	~5.4 kg
毛重	~6.0 kg
投射比例	DMD 芯片 WUXGA 0.57:1 WQXGA 0.61:1 图像尺寸偏差 +/-2%

生成于：16 Mar 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)，获取更新信息。