

SLite 10 XP FX GENII



Especificaciones del producto

SLITE 10 XP FX GENII

Especificaciones generales	
Resolución visual	10.18 mm
Resolución física	20.36 mm
brillo	6500 NIT
brillo calibrado	5500 NIT (calibrated at 6500°K)
configuración LED	2R, 1G, 1B
Densidad de LED	9646/m² (896/ft²) 5808/panel (88 x 66)
angulo de visión horizontal	120° (50% brightness drop)
angulo de visión vertical	55° (50% brightness drop)
relación de contraste	2200:1 at 200 lux
tiempo de vida	50 000 h (full white -half brightness) 100 000 h (typical use)
consumo de potencia	maximum: 640 W / Tile average: 160 W / Tile
Peso / tile	38.9 kg (88.2 lbs) excluding structure
procesado	14 bit
colores	4.4 trillion
tasa de refresco	> 2000 Hz (PAL / NTSC)
Robustez	IP 65
rango de temperatura	operating: -20 -40°C (-4 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
humedad	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
Compatibilidad de entrada del D320	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to UXGA
Certificaciones	ETL, CE, CEBEC, TUV, FCC class A
dimensiones	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
información de pedido	R9004823

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

