

RLM-W6

6000 流明、WUXGA、三芯片 DLP 投影机



- 3芯片 DLP 色彩质量
- 采用了WUXGA分辨率，图像细节丰富
- 操作简单的直观软件工具

在会议室和领导会商中心中，RLM-W6 的 WUXGA (1920x1200) 分辨率确保您和您的同事能立即看见所有重要的细节。通过WUXGA分辨率，可以同时显示全高清视频内容和标题、代号或字幕等。有了 RLM-W6 三芯片 DLP 色彩品质的保证，在贵公司的大堂和门厅，您的品牌展示将如您所愿。在礼堂和类似大型房间，巴可的 RLM-W6 提供 6000 流明的光线输出，这意味着从第一排到更后一排都能清楚看见演讲。

绿色环保，以人为本

与类似投影机相比，RLM-W6 消耗的电能减少了 33%，其安静程度是与其实力较为接近的竞争者的 10 倍。它排除了一个嗡嗡作响的投影环境下工作的疲劳，将图像品质变为唯一值得关注的事。

配合RLM控制软件，RLM-W6使用起来很轻松。巴可公司提供的免费投影机工具组软件也兼容 RLM-W6。这就表示，如果您的影音网络中已经有其他巴可投影机，我们的免费和用户友好软件就能同时对其进行管理。

技术规格		RLM-W6
一般规格		
投影机类型	WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机	
技术	0.67" DMD™ x3	
分辨率	1920 x 1200	
亮度	6300中心流明/6000 ANSI流明*	
对比度	2200:1 (标准)/ 3000:1 (CE)	
亮度均匀性	95%	
宽高比	16:10	
ScenergiX	N/A	
镜片类型	RLDW	
镜头	(固定) 0.77:1; 1.16:1; (变焦) 1.45-1.74; 1.74-2.17; 2.17-2.9; 2.9-4.34; 4.34-6.76	
光学镜片移动	垂直: -100%到+100%/水平: -35%到+35% (变焦镜头)	
色彩纠正	P7	
灯	2x280 瓦	
灯泡寿命	1500小时 (标准) /2000小时 (更大)	
可带灯运输	是	
灯箱, 迅速更换	是, 自动选择灯泡	
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	120 天 500 小时	
封装DLP™内核	标准	
画中画	同时处理两个信号源	
安装角度	桌面-吸顶式-侧面 (竖式)-立式	
WARP	H+V 梯形	
集成网络服务器	是	
3D	被动圆偏振 (可选)	
输入	2 x HDMI (HDCP 1,3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV); 复合视频; S-视频	
输入分辨率	从 NTSC 到 UXGA (1600x1200), 包括WUXGA (1920x1200)	
更大像素时钟	165 兆赫	
软件工具	投影机工具组	
控制	音频接口 + IR、RS232、12 伏触发器	
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接	
电力要求	90-240 伏/50-60 赫兹	
更大功耗	700W /待机模式:	
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	37 分贝 (A)	
操作环境温度	0-40°C/32°-104°F	
工作湿度	0-80% (无冷凝)	
消散 BTU	更大 2388 BTU/小时	
尺寸(宽x长x高)	500 x 669.74 x 247mm / 19.69 x 26.36 x 9.72 英寸	
净重	26 千克 (57.3 磅)	
装运尺寸	(LxWxH) 820 x 660 x 380mm / 32.28 x 25.98 x 14.96英寸	
出厂毛重	30 千克 (66.1 磅)	
标准配件	电源线、无线遥控器	
认证	符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范、CE、TUV、RoHS 及 WEEE 标准	
保修期	3 年为标准, 第 4 或第 5 年为可选	
*	+/-10%	