


PGWX-62L

6,000 ANSI ルーメン、WXGA、シングルチップ DLP レーザー蛍光体プロジェクター



- 市場で最も静かなレーザー蛍光体プロジェクター*
- 軽量コンパクトなデザインによる簡単設置
- 360°回転と縦型モードをサポート
- 20,000時間のレーザー・ダイオード寿命

ノイズ・レベルがわずか 35dB の Barco レーザー蛍光体プロジェクターは、現在市場にある最も静かなレーザー蛍光体プロジェクターです。* PGWX-62L は、WXGA 解像度 (1,280 x 800) を提供し、周囲に違和感なく溶け込む軽量コンパクトなデザインを特長とします。さらに、そのレーザー蛍光体の光源により、プロジェクターは、長寿命、低保守 (ランプなし、フィルターなし) かつ優れた色性能を提供します。

PGWX-62L の優れた点

- 市場で最も静かなレーザー蛍光体プロジェクター*
- 長寿命 20,000 時間
- 低総所有コスト、レーザー光源を採用
- 小型軽量かつスタイリッシュなデザイン、シームレスな調和が可能
- 柔軟な設置、360°回転と縦型モード
- 高品質画像、卓越したコントラストとディテール・レベルを発揮
- ボタンやケーブルがない、シンプルな操作を実現し、すっきりとした空間を演出
- 信頼性の高い DLP 技術、究極の安心を実現
- 柔軟性の高いカラー管理、プリセット式画像モードを採用

- 直観的な操作が可能なコントロール・メニュー、指先で使用頻度の高いメニューを操作
- ユーザーフレンドリーなリモコン、ワンボタン操作式

ClickShare Inside

オプションの接続性モジュール統合をサポートしている PGWX-62L は、将来を見越した設計になっており、追加機能を利用して簡単にアップグレードできます。Barco の無線プレゼンテーション用システム ClickShare を基本としている“ClickShare Inside”オプションは、プロジェクターのフードの下に違和感なく統合可能であり、ユーザーは画面上でコンテンツを無線で共有して真のコラボレーションが可能です。

*5,000 lm 以上 (2015 年 2 月時点)

技術仕様		PGWX-62L
一般仕様		
プロジェクタータイプ	WXGA シングルチップ DLP プロジェクター	
使用技術	0.65 インチ DMD	
解像度	1,280 x 800 WXGA	
輝度	6,000 ANSI ルーメン*	
コントラスト比	11,000:1*	
輝度均一性	90%*	
アスペクト比	16:10	
レンズタイプ	G レンズ	
レンズ	1.28-1.60:1; 1.00-1.28:1; 1.61-3.07:1; 3.04 ~ 5.78	
光学レンズシフト	垂直: -100% から +100% / 水平: -30% から +30%	
光源	レーザー・ダイオード	
光源寿命	20,000 時間 (ブライト・モード)	
シールドエンジン	あり	
高度なピクチャー・イン・ピクチャー	あり	
方向	天吊/床置、フロント/リア、360 度の自由な設置、ポートレート	
統合ウェブ・サーバー	あり	
3D	DLP リンク対応	
キーストーン補正	垂直 +/-20° 程度	
入力	VGA-in、VGA-out、HDMI、DVI、CVBS、LAN、RS232、12V out、5V out;	
入力解像度	WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz まで	
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット	
制御	IR, RS232, RJ45	
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続	
電源要件	100-240V/50-60Hz	
最大消費電力	580 W	
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	35 dBA (ブライト・モード) / 32 dBA (エコ・モード)	
動作周囲温度	5-40°C	
動作湿度	10-85%	
寸法 幅×長さ×高さ	506 x 516 x 251 mm (ケーブル・カバー部分を除く)	
重量	17.5 kg	
発送寸法 (WxLxH)	796 x 595 x 378 mm	
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール、レンズカバー	
証明書	CB 試験証明書、US emc、US 安全性、CE emc および安全性、CCC emc および安全性	
保証	3 年間の部品・修理保証。5 年まで延長可能。	
*	測定、測定条件、表記法はすべて ISO 21118 国際基準に準拠。	