

# FSN 시리즈

<P>완전 구성가능한 3G용 멀티포맷 스위처</P><br>



- 다중 비디오와 컴퓨터 그래픽 형식을 원활하게 통합
- 모듈형, 6개의 RU 새시
- 직관적 작동

Barco의 FSN 시리즈는 하나의 고도로 통합된 장치에 첨단 다중 형식 프로덕션 및 프레젠테이션 스위칭을 결합한 고해상도 3G 지원 스위처입니다. FSN은 입력 변환, 멀티 뷰, 디지털 비디오 효과 및 출력 변환을 단일 6 RU 새시에 통합했습니다.

## 완전한 통합

공통 플랫폼에서 여러 비디오 및 컴퓨터 그래픽 형식을 원활하게 통합하는 FSN 시리즈는 번거로움이나 경제적 부담 없이 손쉽게 작동할 수 있는 모듈식 패키지입니다. FSN의 프로그램 믹서 및 제어 패널에서 2개의 완전 M/E 버스를 제어할 수 있습니다. 최대 16개의 AUX 출력, 8개의 추가 믹서 또는 멀티포맷 출력 및 블랜딩에 대해 추가 보조 출력 카드를 설치할 수 있습니다.

## 사용 가능 모델

FSN-1400은 시스템 및 믹서/효과 카드가 새시에 사전 설치되어 제공됩니다. 특정한 애플리케이션 요구를 충족하기 위해 별도의 카드가 FSN-1400에 추가됩니다. 사용자 정의 구성 외에도 FSN-1400은 5가지 사전 구성 모델로 공장 출고될 수 있습니다.

- FSN3G-1004: 5xUIC, MVR, 2xUOC를 포함한 FSN-1400
- FSN3G-1802: 1xNIC, 5xUIC, 2xDVE, MVR, 1xUOC, 1xNAC를 포함한 FSN-1400
- FSN3G-1804: 1xNIC, 5xUIC, 2xDVE, MVR, 2xUOC를 포함한 FSN-1400
- FSN3G-2002: 1x NIC, 6x UIC, 2x DVE, MVR, 1x UOC, 1x NAC를 포함한 FSN-1400
- FSN3G-2004: 1x NIC, 6x UIC, 2x DVE, MVR, 2x UOC를 포함한 FSN-1400