

ClickShare C-5

Présentation sans fil simple, en un seul clic, pour les espaces collaboratifs



- **Modèle de présentation sans fil d'entrée de gamme**
- **Partage de contenu avec l'application ClickShare et le BYOD natif**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

Spécifications techniques**CLICKSHARE C-5****Dimensions de la Base Unit ClickShare**

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Dimensions (H x l x P) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Alimentation | Prise standard 110/220 VCA |
| Consommation électrique | Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max. |
| Poids | 900 g |

Spécifications générales

| | |
|---|--|
| Systèmes d'exploitation | Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)* |
| Sorties vidéo | UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b |
| Sortie audio | HDMI |
| USB | 1 port USB-A, 1 port USB-C |
| ClickShare Buttons | 0 |
| ClickShare App | Bureau et mobile |
| Native protocols | Airplay, Google Cast, Miracast |
| Nombre maximum de connexions simultanées (avec Boutons et/ou Application) | 32 |
| Niveau sonore | Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C |
| Protocole d'authentification | WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau |
| Protocole de transmission sans fil | IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1 |
| Portée | Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays) |
| Connexions | 1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant) |
| Plage de température | Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F) |
| Humidité | Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation |
| Système antiviol | Verrouillage Kensington |
| Certifications | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | / |
| Room Dock (peripheral support) | Non |
| Visualisation locale | Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement |
| Connexion réseau | LAN et Wi-Fi |
| Management and reporting | Oui |
| Garantie | Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare |
| * | * selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode |

Crée le : 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.