

# SLM R6 Performer

A Compact and Smokeproof Projector for Rental & Staging Applications



- Enhanced low-light video performance is the result of its newly designed pixel map processor.
- Integrated linked Constant Light Output (CLO), which can be linked with other R6 projectors for use in multi-screen applications.
- True seamless switching includes transition effects such as cross-fade, wipe, etc. and Picture-In-Picture capability.
- The unique "click-and-play™" lenses make it possible to exchange lenses in seconds. Carrying handle with integrated rigging system. Direct stacking and interlocking design enable an easy and stable setup.
- Sealed optics significantly reduce optical system maintenance, which allows the R6 to be used at events where smoke generators are involved. Modular structure provides greater accessibility to serviceable parts.
- The optical system's compact and lightweight lens range is designed for the continuing evolution of the DLP technology.

## 技術仕様

## SLM R6 PERFORMER

一般仕様	
光出力	5,000ANSIルーメン
DMDデバイス	高解像度XGA DMD™ × 3
解像度	1280 x 1024 (ネイティブ) 1600 x 1200 (最大)
輝度均一性	総スクリーン面積の90%以上
コントラスト	450:1 (フルホワイト/フルブラック)
ランプ	寿命 (最大) : 1500時間 寿命 (通常) : 1000時間 ランプ電力 : 1.2 kW
ノイズレベル@20°C (68°F)	43 dba 未満
ノイズ・レベル (@ 40°C -104°F)	50 dba 未満
主要電源	110 / 230 V
消費電力	1,600 W
周囲温度	最高40°C (104F)
寸法	875 mm x 585 mm x 429 mm 34,5" x 23" x 16,9"
重量 (リギング・ギア含む)	56 kg / 124 lbs
レンズ	バルコのclick-and-play™ TLDレンズが、最高クオリティの映像を実現します。固定焦点およびズームの両バージョンがあります。
レンズシフト	電動垂直シフト : 100%まで 電動水平シフト : 65%まで
シールドエンジン	有り
シームレスな切り替え	標準
ScenergiX	標準
固定入力	・ 標準シンク (BNC端子) またはトリレベルシンク、シンクオングリーンまたはセパレートシンク付きのRGBアナログ信号、標準ビデオ信号、S-VHS信号に対応する多機能型5ライン入力 × 2 ・ マルチスタンダードDVI入力 × 2 ・ SDI入力 (シリアルデジタル入力)
オプション入力	オプションの入力モジュールに対応するフリーデジタル入力スロット × 1 ・ SDI ・ HD-SDI
リモート・コントロール	・ PCベースのプロジェクター制御に対応するRS232またはRS422ループスルー入力 (D9端子) ・ 周辺機器に対応する通信入力 (D9端子) ・ 有線リモート (標準リモート) に対応する3ピンオスXLR端子 ・ 双方向通信 (ラゲッドリモート) に対応する3ピンメスXLR端子

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.comをご覧ください。