

SLM R10 Performer

A Compact Projector for Rental & Staging Applications



技術仕様

SLM R10 PERFORMER

一般仕様	
光出力	10,000ANSIルーメン
DMDデバイス	SXGA解像度DMDチップ X 3
解像度	1280 x 1024 (ネイティブ) 1600 x 1200 (最大)
輝度均一性	90 %
コントラスト	ノーマルモード： 800:1 ハイモード： 1600:1 (フルホワイト/フルブラック)
ランプ	寿命 (最大)： 750時間 寿命 (通常)： 500時間 ランプ電力： 2,2 kW
ノイズレベル@20°C (68°F)	56 dba 未満
ノイズ・レベル (@ 40°C -104°F)	58 dba 未満
主要電源	200 V -240 V
消費電力	2750 W
周囲温度	35°C (95 F)
寸法	875 mm x 585 mm x 429 mm 34,5" x 23" x 16,9"
重量 (リギング・ギア含む)	57 kg / 126 lbs
レンズ	click&playコンセプトで装脱着がすばやく出来ます。 固定焦点、ズームなどさまざまなオプションレンズがあります。
レンズシフト	垂直： 1 0 0 % 水平： 6 5 %
シールドエンジン	なし
シームレスな切り替え	標準
ScenergiX	標準
ネットワーク接続	オプション
固定入力	5 BNC入力 x 2 DVI x 2 SDI
オプション入力	オプションの入力モジュールに対応するフリーデジタル入力スロット x 1 ・ SDI ・ HD-SDI
リモート・コントロール	・ PCベースのプロジェクター制御に対応するRS232またはRS422ループスルー入力 (D9端子) ・ 周辺機器に対応する通信入力 (D9端子) ・ 有線リモート (標準リモート) に対応する3ピンオスXLR端子 ・ 双方向通信 (ラゲッドリモート) に対応する3ピンメスXLR端子

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。