


Eonis 22" (MDRC-2222 Option TS)

Touchscreen medico da 22"



- Display da 22" per controllo delle immagini cliniche
- Con sensore anteriore per immagini fedeli
- Con strumenti di gestione QA remota

Eonis® è un display clinico da 22", ideale per il monitoraggio e la visualizzazione di immagini di modalità, EMR e così via. Unisce alta qualità delle immagini uniformi e un design versatile e piacevole con garanzia di qualità in rete. Il suo touchscreen (con tecnologia multitouch PCAP a 10 punti) è ideale per la visualizzazione e il controllo di immagini di modalità, EMR e dati dei pazienti, …

Elevata qualità delle immagini

Eonis offre immagini nitide e luminose. Lo speciale sensore di coerenza anteriore del display allinea automaticamente la qualità delle immagini a ogni accensione del display. L'uniformità delle immagini semplifica notevolmente la collaborazione tra specialisti. Infatti, hanno la possibilità di parlare delle immagini insieme ai colleghi che si trovano in altri luoghi, perché tutti visualizzano immagini identiche.

Controllo di qualità centralizzato

I display Eonis sono dotati del software MediCal QAWeb basato su cloud di Barco. Si tratta di un servizio online per calibrazione automatica, controllo di qualità e gestione delle risorse. Apprezzato negli ospedali di tutto il mondo, il software MediCal QAWeb consente agli amministratori PACS e IT delle strutture sanitarie di gestire con un solo clic la qualità delle immagini in modo centrale e remoto da varie aree della struttura.

Design smart, adatto al suo scopo

Il display Eonis di Barco è dotato di varie opzioni di montaggio e collegamenti. Le semplici regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione della base del monitor assicurano il massimo comfort e aiutano a rilassare il corpo dopo una lunga giornata di lavoro.

Specifiche tecniche**EONIS 22" (MDRC-2222 OPTION TS)****Specifiche generali**

Tecnologia schermo	LCD
Dimensioni schermo attivo (diagonale)	546 mm (21,5")
Dimensioni schermo attivo (O X V)	476 x 268 mm (18,7 x 10,5")
Proporzioni (O:V)	16:9
Risoluzione	2 MP (1920 x 1080 pixel)
Passo pixel	0,248 mm
Imaging colore	SI
Imaging grigio	SI
Bit profondità	30 bit
Angolo di visuale (O, V)	178°
Preimpostazioni luce ambiente	SI, selezione della sala di lettura
Sensore anteriore	SI, sensore di coerenza anteriore
Massima luminanza (nominale del pannello)	300 cd/m ²
Luminanza calibrata DICOM	180 cd/m ²
Rapporto di contrasto (nominale pannello)	1000:1
Tempo di risposta ((Tr + Tf)/2) (nominale)	7,5 ms
Colore alloggiamento	RAL 9004
Segnali ingresso video	1x DVI-I
	1x DisplayPort
Porte USB	1x USB 2.0 upstream (endpoint)
	2x USB 2.0 downstream
Valore alimentazione	100-240 V C.A. 50/60 Hz, 0.5-0.27 A
Consumo energetico	20 W (nominal)
	< 0.5 W (hibernate)
	< 0.5 W (standby)
Dimensioni con piedistallo (L x A x P)	Verticale: 337 x 525-602 x 201 mm
	Orizzontale: 514 x 388-498 x 201 mm
Dimensioni senza piedistallo (L x A x P)	Verticale: 315 x 514 x 67 mm
	Orizzontale: 514 x 315 x 67 mm
Dimensioni imballato (L x A x P)	700 x 240 x 460 mm
Peso netto con piedistallo	6,5 kg
Peso netto senza piedistallo	4,2 kg
Peso netto imballato	7,9 kg (senza accessori opzionali)
Inclinazione	Da -5° a +22°
Perno	90°
Intervallo regolazione altezza	110 mm
Standard montaggio	VESA (100 mm)
Protezione schermo	PCAP touchscreen
Modalità consigliate	Tutte le immagini digitali, eccetto la mammografia digitale
Certificazioni	Classe FDA I, 510 (K) esente
	CE (dispositivo medico classe I)
	CCC (Cina), Inmetro (Brasile), KC (Corea), BRI (India)
	Sicurezza specifica:
	IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2: 2013
	EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11: 2009 + A12: 2011 + A2: 2013
	IEC 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2: 2007 + AM1: 12
	EN 60601-1:2006 + A1: 2013 + A12: 2014
	ANSI / AAMI ES 60601-1:2005 + R1: 2012
	CAN / CSA C22.2 No. 60601-1:2014
	EMI specifico:
	IEC 60601-1-2: 2014 (ed4)
	EN 60601-1-2: 2015 (ed4)
	FCC parte 15 Classe B
	ICES-003 Livello B
	VCCI
	Ambientale:
	China Energy Label, EU RoHS, China RoHS, REACH, Canada Health, WEEE, Direttiva sugli imballaggi
Accessori forniti	1 cavo video DisplayPort
	1 cavo USB
	1 Guida per l'utente stampata (in inglese, altre lingue sono disponibili sul disco della documentazione)
	1 disco della documentazione
	1 foglio di sistema
	Cavi di rete
Software QA	QAWeb
Garanzia	3 anni
Intervallo temperature in funzionamento	Da 0 °C a 40 °C
Temperatura a magazzino	Da -20 °C a 60 °C
Umidità in funzionamento	Da 8% a 85% (senza condensa)
Umidità a magazzino	Da 5% a 95% (senza condensa)
Pressione di funzionamento	70 kPa
Pressione di conservazione	Da 50 a 106 kPa

Generato il: 03 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.