


# Spare lamp for XLM HD30



**Product specificaties****SPARE LAMP FOR XLM HD30****General specifications**

Vermogen	6.3 kW
----------	--------

**Laatst bijgewerkt: 15 Mar 2023**

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de meest recente specificaties.