


Spare lamp for XLM HD30



Product specificaties**SPARE LAMP FOR XLM HD30**

General specifications

Vermogen	6.3 kW
----------	--------

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

The logo consists of the word "BARCO" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid red square.