

DP2K-11Cx

コンパクトなプロジェクションと統合型メディア・サーバーのパッケージ、最大11m (59ft) のスクリーン用



この製品は、CFG BARCO (北京) ELECTRONICS CO. LTD を通して、中国のみでお買い上げいただけます。

sales.gc@barco.com詳しくは までお問い合わせください

11m 以下のスクリーンDCI 認証プロジェクター2kW のランプシネマグレードのレンズDoremi IMBスクリーン管理ソフトウェア ShowVault メディア・サーバー DP2K-11Cx は、幅を備えた小規模のデジタル映画館向けのコンパクトかつ低コストのソリューションです。DP2K-11Cx は統合型パッケージとして提供されており、、、および (SMS) とストレージを含むが含まれています。

効率性に優れた操作性と低コスト

モジュラー設計サービス・コストの削減 DP2K-11Cx は、により、操作が簡単で大変分かりやすいものとなっています。標準的なデジタル・シネマ・ランプの光出力を最大限に高めることで、ランプの運用コストを大幅に削減することができます。DP2K-11Cx は完全なデジタル・シネマ・パッケージであるため、取り付けや構成を行ったり、設置の際に装置の種類に合わせて調整を行ったりする必要がありません。この効率性に優れた操作性により、やスクリーンの使用可能時間の拡大が可能となります。

将来を見越した柔軟なスクリーン管理

2K および 4K コンテンツ標準高フレーム・レートJPEG2000 MPEG2 将来を見越したこの統合メディア・サーバーは、を実行できる設計となっており、はもちろん、にも対応します。この柔軟性の高いメディア・プレイヤーは、コンテンツとコンテンツの両方と互換性があります。標準的なネットワーク・インターフェースにより、メディア・サーバーとスクリーン管理システム (SMS) の間の通信を行うことができるため、スクリーンを一元管理することが可能となりま

す。

衰えることのない画質

密封シールド型光学エンジン 特許取得済みのバルコのは、埃の侵入を防ぐだけでなく、長寿命と完璧な画質を保証します。また、よりコスト効率の高い金属製フィルターの使用も可能です。

完全な DCI 認証および 3D 互換性

DCI 認証の DP2K-11Cx があれば、映画館であらゆるコンテンツをデジタル画質で上映することができます。また、あらゆる主要 3D システムとの完璧な互換性を備えています。

技術仕様**DP2K-11CX**

一般仕様	
可用性	この製品は、CFG BARCO (北京) ELECTRONICS CO. LTD を通して、中国のみで買い上げいただけます。 詳しくは sales.gc@barco.com までお問い合わせください
DMDデバイス	0.98 インチの DC2K ダーク メタル デバイス x3
ネイティブ解像度	2,048 x 1,080 ピクセル
ハウジング	シールド型 DMD と光学アセンブリ
ランプ	1.2kW -2kW
対応スクリーンサイズ	最長幅 11m / 36ft の幅 (スクリーンゲイン 1.2で14ft)
コントラスト比	2,000 : 1
デジタルビデオ入力	DVI 入力 x2 シングルリンク、デュアルリンクの両方を選択可能
統合メディア・ブロック	JPEG2000 2K および 4K DCI プレイアウト 高フレーム・レート 3D 最高 450Mbps の JPEG2000 ビットレート Dolby3D 色補正 BluRay 3D 対応 MPEG-2 H.264 3G-SDI 入力 x2 HDMI 1.3 入力 x1 AES/EBU オーディオ・チャンネル x16 (RJ45 x2) GPI x4、GPO x6 (RJ45 x2)
メディア・サーバー	2TB の効率的なストレージ (RAID-5 ミラー) ホットスワップ可能な 3.5 インチ ハードドライブ x3 統合型タッチ・スクリーン、SMS コントロール用 ETH x2、管理 & インジェスト用 フロントアクセスが可能な USB x1、インジェスト用
SMSソフトウェア(IMS)	プレイヤー/エディター/スケジューラーの表示 自動化、3D、インジェスト TMS 統合
主要レンズ	1.2 -1.8 1.4 -2.05 1.6 -2.5 1.95 -3.2 2.4 -3.9
プロジェクター診断機能	“コミュニケーター”制御ソフトウェア使用 SNMP エージェント使用
電源要件	220V
プロジェクター寸法 (HxWxD)	558 x 694 x 1034 mm 22.0 x 27.3 x 40.7 インチ 注:プロジェクター下部に最低 5 cm の吸気スペースが必要
プロジェクター重量	100 kg (220 ポンド)
周囲温度	最高 35°C / 95°F
オプション	ACS-2048 3D アドオン タッチスクリーン・モニター ベデスタル Auro 11.1 オーディオ・デコーダー Live 3D: RealD Live または Sensio RealD Ghostbusting

生成日:21 Jun 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。