

Fiberlink

Adds fiber-optic technology to the solution for guaranteed quality of the final picture with a reach up to 300 meters.



技術仕様

FIBERLINK

一般仕様	
接続距離	300 mまでカスケード可能
信号	■1.5 Gig / 秒 ■圧縮なし ■LEDへのフルクオリティストリーム ■独自開発送信 ■エラー検出および修正プロトコル
屋外準拠	IP 65光ファイバーコネクタ

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

