

威立现 WiPG-1600W

为互动体验提供多数功能；部分无线系统，部分流媒体播放器，部分完善



- 通过有线 LAN、无线 LAN 或同时通过这两种方式实现灵活的网络连接
- USB 连接性
- 完整的 1080p 分辨率和低延迟视频流
- 屏幕注释，用于更具互动性的演示
- 以太网供电 (PoE)，用于灵活简单的安装

与所有威立现型号一样，WiPG-1600W 提供跨平台兼容性，允许 Windows、macOS、Chromebook、Android 和 iOS 设备一起呈现和互动。WiPG-1600W 还为 Apple AirPlay 提供支持，允许用户使用 Apple 的本地协议进行演示。

将人才与想法相融合

WiPG-1600W 提供 WiPG-1000 中的所有功能以及智能和贴心的升级。利用屏幕上的注释和虚拟白板功能，演示者能够突出显示关键点并在演示过程中详细阐述想法。对于没有触摸屏显示器的情形，使用插入设备的 USB 鼠标，演示者可以轻松在屏幕上添加注释并使用会议控制功能。

针对访客的快速连接

WiPG-1600W 提供多种连接方式以适应任何环境。使用自带的 USB 端口，无需任何 PC/Mac/移动设备即可完成文档、媒体和视频演示。访客可以使用运行 MirrorOp 软件的 USB 令牌进行连接和演示，无需在设备上安装，也可以直接从威立现设备启动软件，确保访客无需安装软件即可进行演示。

让观众沉浸其中的解决方案

使用 Webslides，演示者可以确保受众保持参与并专注于共享的内容。启用此功能后，所有连接的受众成员都可以实时查看投影到显示器上的内容以及他们自己设备上的任何屏幕注释。

“一对多”模式允许演示内容同时显示到多个联网的威立现上，这是大规模会议或学习体验的理想解决方案。

WiPG-1600W 承诺将您的演示体验提升到全新的、互动的等级。

技术规格**威立现 WIPG-1600W**

一般规格	
操作系统	Windows 7、8、10 及以上版本 macOS X、10.9 及以上版本 Android 4.1 及以上版本 iOS 9 及以上版本
固有行业标准支持	Apple AirPlay
视频输出	1 x HDMI 1 x VGA
帧数	更大30 fps
输出分辨率	高达1080p
连接的用户	不超过64
信号源	固定屏幕布局，更多同时4个屏幕
音频输出	HDMI 模拟通过音频插孔3.5 mm
验证协议	WEP WPA / WPA2 PSK WPA / WPA2 Enterprise Station mode 802.1x EAP
无线传输协议	2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) 可切换
界面	1 x 15针VGA (背面) 1 x RJ-45以太网LAN (背面) 1 x HDMI (背面) 2 x USB 2.0 (正面) + 1 x USB 2.0 (背面) 1 x 立体声电话插孔 (背面) 1 x LED电源按钮 (正面) 1 x 重置按钮 (底部)
功率消耗	15.3W (满载功耗) 测试条件: <ul style="list-style-type: none">· 电源: DC 5 V· 软件版本: 1.0.0.5· 硬件版本: 0.53· USB 端口: 每个端口 0.5 A 负载 (共 3 个端口)· WiFi: 2.4G/11n (投影四个 1080p 视频流)· 以太网端口: ping 数据包· HDMI: 输出 4 合 1 屏幕· VGA: 输出 4 合 1 屏幕· 电话插孔: 连接至扬声器
散热	18.755BTU/小时
净重	801 克 (含包装) 293 克 (不含包装)
尺寸	159 x 91 x 29.9 毫米 (不含包装) 216 x 220 x 66 毫米 (含包装)
环境温度	工作温度: 0 ~ 40°C 储存温度: -10°C ~ +70°C
环境湿度	工作湿度: ≤90% 存湿度: ≤85% 相对湿度

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。