

FLDXレンズ0.38 : 1 UST 90°

WUXGA 1.12~1.58:1 WQXGA/4K 1.20~1.70:1 F80:1.68 - 2.38 :
1 (WQXGA/4K UHD) (F80 は FLD/FLD+ レンズ・アダプターが必要)



技術仕様**FLDXレンズ0.38 : 1 UST 90°**

一般仕様	
レンズタイプ	FLDX 0.38:1 UST 90°
動作 F/#	2.4
ズーム比	1
プラットフォーム	F35、FL40、F70、F80*、F90、G100** *F80で使用する場合：レンズにレンズアダプター（R98014421）が必要 **G100で使用する場合：レンズにレンズアダプター（R9802360）とレンズサポートシステム（R9802365）が必要
投射比	DMDチップ WUXGA（F35、FL40、F70、F90）：0.38 : 1 WQXGA（F35、FL40、F70、F90）：0.41 : 1 WQXGA+（F80）：0.54 : 1 画像サイズ公差+/-2%
焦点距離	8.2mm
焦点範囲	標準133インチ - F80の場合は400インチ、F35、FL40、F70、F90、G100の場合は200インチ~600インチ
投射距離	1.6~5m
電動ズーム	該当なし
電動フォーカス	あり
重量	本体重量：6.6kg 総重量：9.7kg

生成日:03 Nov 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。