

Coronis 5MP (MDCG-5121)

5百万像素优质诊断灰阶显示屏系统



技术规格

CORONIS 5MP (MDCG-5121)

一般规格

屏幕技术	TFT AM LCD 双域 IPS
活跃屏幕大小 (对角线)	540.9 mm (21.3")
活跃屏幕大小 (H x V)	422.4 mm x 377.9 (16.5 x 13.3 ")
宽高比 (H:V)	5:4
分辨率	5MP (2560 x 2048)
像素间距	0.1650 mm
彩色成像	否
灰色成像	是
灰阶数 (查看表入/查看表出)	1024 灰度级 (10/12)
视角 (H, V)	170°
均匀亮度技术	是
每像素均匀性 (PPU)	否
环境光补偿 (ALC)	是
背光输出稳定 (BLOS)	是
I-Guard	是
更大灯光	1100 cd/m ² (标准面板)
DICOM 校准亮度 (自然白)	500 cd/m ²
对比度 (ULT 关闭)	850:1 (典型)
反应时间(Tr + Tf)	36 ms (典型)
视频输入信号	DVI-D 双链路/DisplayPort (根据显示屏而定)
USB端口	1 上游(端点), 3 下游
USB标准	2.0
电力消耗 (标称)	70W
节电模式	是
带底座维数(W x H x D)	纵向: 392 x 558.2-658.2 x 110.2mm 横向: 484.7 x 465.5-565.5 x 110.2 mm
无底座维数(W x H x D)	纵向: 392 x 484.7 x 110.2 mm 横向: 484.7 x 392 x 110.2 mm
带底座净重	15.3 公斤
安装标准	VESA (100 mm)
屏幕保护	保护性不反射玻璃盖
推荐模式	CT, MR, US, DR, CR, NM, Film
认证	CE0120 (MDD 93/42/EEC IIb 类产品) , CE -2004/108/EC, CE -93/42/EEC; A1:2007/47/EC class II b, UL 60601-1 第一版, CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90 2005, IEC 60601-1 2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60950-1:2005 第二版, DEMKO -EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995, CCC -GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, VCCI, FCC class B, BSMI, FDA 510K, RoHS, KC
备件	用户指南 快速安装单 视频线 (1 x DVI 双线 + 1 x DisplayPort) 主线 (英国, 欧洲 (CEBEC/KEMA), 美国 (UL/CSA; 承接插头 NEMA 5-15P), 中国(CCC)) USB2.0线 外部电源
可选附件	不适用
QA软件	MediCal QAWeb
保修期	5 年

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。