

바르코 LCD 센서

의료용 디스플레이용 고정밀 색도계



바르코 LCD 센서는 바르코 고유의 교정 기술이 적용된 업계 최고의 색도계입니다. 자동 교정, 품질 보증 및 자산 관리를 위한 당사의 고유한 온라인 서비스인 QAWeb Enterprise 와 원활하게 통합되는 이 색도계는 최고의 가격 대비 가치를 제공합니다.

LCD 센서는 색상 대비와 밝기를 매우 빠르고 정확하게 분석합니다. 또한 Barco의 QAWeb for DIN 6868-157 소프트웨어 버전과 결합하여 주변 광 측정을 자동화합니다. 광학 시스템은 LED를 포함한 현재 및 미래의 모든 백라이트 기술을 사용하는 디스플레이를 지원합니다.

색도계의 직관적이고 컴팩트한 디자인 덕분에 모든 바르코 의료용 디스플레이와 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 바르코 LCD 센서는 2년 표준 보증이 제공됩니다.

기술 사양

바르코 LCD 센서

일반 사양

연결	USB, 최대 100mA (저전력) (PC)
지원되는 백라이트 기술	CCFL, 화이트 LED, RGB LED, 넓은 색상 범위
휘도 범위	0.2-1,200 cd/m ²
조도 범위	0.2-1,200 Lux
정확도(휘도 및 조도)	Specification on Illuminant A: ΔY +/-4% at 100 cd/m ² $\Delta x,y$ +/-0.004 at 100 cd/m ²
반복성(휘도 및 조도)	Specification on Illuminant A: $\pm 0.001 x,y$ @ 100 cd/m ² $\pm 1.0\%$ luminance @ 100 cd/m ²
해상도(휘도 및 조도)	x, y, Y: 유효 숫자 3개 이상
OS 호환성	Windows XP 이상
지원되는 MediCal QAWeb Agent 버전	V1.12.04 이상 MediCal QAWeb OS 호환성을 참조하세요.
상자 크기	19.3 x 14.3 x 5.4 cm 7.6 x 5.6 x 2.1인치
보증	2년

작성일: 12 Mar 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.