


OverView MVL-6715

산업 표준 67" SXGA+ 4:3 LED 비디오 월



OverView MVL-6715는 조작하기 쉬운 4:3 LED 프로젝션 모듈로서 SXGA+ 해상도의 일반적인 세부 사항 및 밝기 요구 사항을 제공하도록 설계되었기 때문에 공간에 제약이 없는 제어실에 이상적입니다.

비교할 수 없는 LED 수명

Barco 고유의 액화 냉각 시스템은 LED 온도를 급격하게 낮춰 줍니다. LED(80,000시간 이상) 수명을 연장해 줄 뿐만 아니라 밝기 레벨까지 높여 줍니다. LED 수명 연장은 업타임 극대화 및 간접비 절감을 보장합니다. LED를 조명으로 사용하면 전기 절약에도 도움이 됩니다.

편안한 시청 경험

색상 및 밝기 수준에서 우수한 월 균일성을 보장하기 위해 OverView MVL-6715는 Barco의 Sense5 자동 보정 시스템과 함께 제공됩니다. 이 시스템은 월 전체의 주요 컬러 레벨을 계속 측정하고 필요할 때 화이트 포인트와 컬러를 조정하는 고급 컬러 센서와 함께 작동합니다. 그 결과 전체 런타임에서 Cube 간 균일성이 훨씬 더 정확해집니다. 뿐만 아니라 이 모듈의 강력한 구조를 통해 OverView MVL-6715를 산업용 환경에도 사용할 수 있습니다.

주요 특징

- LED(컬러당)의 6배 이중화
- 뛰어난 밝기와 최소 전력 소비를 자랑하는 3세대 LED
- 밝기와 색상 안정성을 위한 Sense5 자동 화이트 포인트 및 원색 보정
- LED 수명을 연장해 주는 액티브 액화 냉각
- 광범위한 색 영역대
- 일회용품 및 폐기물 감소
- 4:3 화면 비율, 2013년부터 16:9 버전 제공

기술 사양

OVERVIEW MVL-6715

일반 사양	
해상도	1400x1050
밝기	온스크린: 305Cd/m ²
온스크린 명암비	1,200,000:1(다이내믹)
디스플레이 기술	DLP 리어 프로젝션
색 영역	EBU
화이트 포인트	6,500k
스크린	WV-FEL
색 안정성	고급 컬러 센서를 기반으로 Sense ⁵ 를 이용한 자가 보정
크기	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대각선: 67" ■ 너비: 1,364 mm 53.7" ■ 높이: 1,023 mm 40.3" ■ 깊이: 942 mm 37.1"
광원	광원 6x 이중화, 3개 LED 각각
광원 수명	> 60,000시간 (일반적) > 80,000시간 (예코) MTBF LED: 500,000시간 이상
작동 조건	10°C ~ 40°C, 80% 습도(비용축)
입력 전압	90 - 240V, 50-60Hz
전원	150W(절전) 200W(일반) 270W(최대)
열 소산	510 BTU/h(절전) 680 BTU/h(일반) 920 BTU/h(최대)
신호 입력/출력	듀얼 링크 DVI 입력/ 듀얼 링크 DVI 출력
화소 클럭	320MHz
입력 주파수	24 - 62Hz
젠록	49 - 61Hz
신호 처리	루프스루 크로핑 / 업스케일링
직접 이더넷 액세스	내장형 웹 서버
그래픽 사용자 인터페이스	모든 설정 및 운영 매개 변수
타사 장비와 통합	웹 서비스 API(옵션)
보증	2년
밝기 균일도	>95%
스크린 간격	< 1.5mm 0.06"(@25°C) < 0.4mm 0.015"(@30°C)
무게	80.5 kg 177.5 lbs (영사 모듈) 및 21 kg 46.3 lbs (받침대)
신호 연결	루프스루
타사 인터페이스	웹 서비스 API(옵션)

작성일: 12 Apr 2024

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.