

ClickShare X-Display Plus 65"

ClickShare X-Display Plus, diseñado en torno a su portátil (BYOM), integra funciones avanzadas de audio, vídeo y pantalla para ofrecer una experiencia de reunión híbrida sin fisuras.



*可立享无线会议屏内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- **Conjunto de 16 micrófonos con un alcance de 12 metros para una captura de audio precisa**
- **Reducción de ruido controlada por IA, enmascaramiento de sonido por IA y cancelación de eco**
- **Sonido estéreo envolvente de alta calidad**
- **Cámara ultra nítida 4K de 50 megapíxeles**
- **Pantalla antirreflejos de 400 nits de alto brillo para una visibilidad clara**
- **Ampliable con diversos periféricos de terceros**

ClickShare X-Display Plus es una innovadora solución todo en uno que combina a la perfección herramientas de audio, vídeo, visualización y colaboración, diseñada para entornos de trabajo híbridos. Equipado con un conjunto de 16 micrófonos y una cámara de alta definición 4K de 50 megapíxeles, ofrece una experiencia audiovisual excepcional. Es compatible con las principales plataformas y dispositivos en la nube, y permite cambiar sin esfuerzo entre los modos MTR y BYOM. Con la conectividad inalámbrica plug-and-play, la configuración es sencilla e intuitiva. También proporciona seguridad de datos de nivel empresarial y funciones de gestión remota, lo que garantiza una experiencia de reunión fiable y eficaz.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"

Pantalla	
Tamaño	65 pulgadas
Tipo	LCD
Resolución	4K UHD (3840*2160)
Relación de contraste	4000:1
Brillo	400 cd/m2 [típico]
Gamut de colores	90% NTSC [típico]
Precisión del color	ΔE
Tipo de retroiluminación	D-LED
Panel	• Antideslumbrante • Antiinterferencias de la luz ambiente, visualización más clara
Frecuencia de actualización	60 Hz
Cámara	
Píxeles	50 MP
Fuente del sensor	SONY
Resolución	4K, 1080p, 720p a 30 fps
FOV	99°
Tamaño de píxel	1,0 μm
ZOOM	Zoom digital 5x
WDR	Sí
Corrección de distorsión	Sí
Tapa de la lente	Cubierta deslizante manual
Función de IA	
Encuadre grupal	Sí
Modo de composición	Sí (hasta 8 personas)
Encuadre del orador	Sí
Seguimiento inteligente	Sí [Marco de altavoces con vista panorámica]
Pantalla acústica con IA	Sí (30°/60°/90°/180° -4 niveles disponibles)
Altavoz adaptable a la IA	Sí (en función del entorno acústico del espacio de reunión, el efecto de sonido del altavoz se ajusta automáticamente para adaptarse al espacio de reunión actual)
Micrófono	
Cantidad	16 micrófonos MEMS de formación de haces
Procesamiento de audio acelerado por hardware	Sí
Distancia de captación	Hasta 12 metros
Ángulo de captación del sonido	180°
Cancelación de eco	Sí
Supresión de ruido	Sí [Se pueden suprimir más de 300 tipos de ruidos]
Control automático de ganancia	Sí
Desreverberación	Sí
Altavoz	
Canal	Estéreo de 2.1 canales
Cantidad	5 unidades de altavoces (altavoces de bajos separados)
Dominio de la frecuencia	De 60 Hz a 20 kHz
Potencia de salida	2x15W+20W
Posición	Arriba
Especificaciones generales	
Dimensiones (An. x AL. x Pr.)	1465,1 x 77,7 x 912 mm
Peso	38,37 kg [peso bruto] 29,11 kg [peso neto]
Capacidad de expansión	
Compatibilidad con extensión de micrófono (modo en cascada)	Sí (hasta 4 altavoces inalámbricos ClickShare)
Periféricos USB de terceros	Sí
OPS	CX-M [incluido]
Conexiones	
ENTRADA HDMI	2 [HDMI 2.0]
SALIDA HDMI	1 [1080p / 2160p]
USB-C (frontal)	1 [frente]
USB-C (placa)	1 (panel)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (solo para actualización de X-Display)
RJ45 (MIC IN)	1 (conectar a altavoz inalámbrico ClickShare)

Especificaciones del producto**CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"**

Salida de audio	11SPDIF1
RS232	11DB9, 11
RJ45 (1 Gbps)	21Ethernet1
Accesorios	
Cable	Cable de alimentación x 1
Control remoto	1
Soporte de pared	Si
Soporte de suelo	Opcional
Caja de almacenamiento	Si
Cable tipo C	Si
Energía	
Power Supply	CA100 a 240 V, 50/60 Hz
Cable de alimentación	China, longitud 3 metros
Consumo máximo de energía de funcionamiento	< 180W
Consumo máximo de energía en espera	< 0.5W
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % HR
Humedad de almacenamiento	10 % ~ 90 % HR
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C
Altitud	15000 metros
Conformidad	
EMC/Seguridad	CCC/CE
Energía	Etiqueta energética de China (12)
RoHS	China RoHS
Especificaciones del CX-M	
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz, HDMI 1.4b (conector OPS de 80 patillas) o USB-C DisplayPort 1.2
Salida de audio	USB
USB	1 X USB-C
Botones de ClickShare	1
ClickShare app	Escritorio y móvil
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Máximo de fuentes simultáneas en pantalla	2
Nivel sonoro	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-50°C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button.
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el Botón ClickShare y la Unidad Base ClickShare
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
Conexiones	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 3.0 (frontal) 1x OPS-80 patillas
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máximo: 40°C (104°F) a 5000m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	NA
Certificaciones	SRRC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	Si
Vista local	Si
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Conexión de red	LAN y WiFi
Gestión y presentación de informes	Si
Garantía	1 año estándar, 5 años de cobertura al darte de alta a través de SmartCare
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	202 mm x 119 mm x 30 mm
Consumos de energía	Funcionamiento: 5-10 W, 16 W máx.
Fuente de alimentación	18 V CC desde la pantalla OPS
Peso	698 g

Generado en: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

