


C16

Pantalla LED para utilización en interiores con una distancia entre píxeles de 16,7 mm y 2.000 nits



La serie C de Barco está compuesta por pantallas LED de alto rendimiento diseñadas para instalaciones permanentes o alquiladas. Consumen y generan menos calor que otras pantallas LED. Por esta razón no necesitan enfriarse con ventiladores, de ahí su funcionamiento silencioso y sin necesidad de mantenimiento. Asimismo, el diseño fino y ligero permite una fácil manipulación e instalación.

Diseño de shader innovador

La pantalla LED C16 combina las características propias de la serie C con el renombrado procesamiento de imágenes DX. Gracias a su innovador diseño de shader, el modelo C16 puede combinarse fácilmente con el C5, la diferencia es apenas perceptible cuando no hay ninguna imagen en la pantalla. Este exclusivo diseño permite combinaciones perfectas de mosaicos LED de alta y baja resolución.

Para eventos e instalaciones fijas

Además de atender las necesidades del mercado de eventos, el modelo C16 también es un producto muy atractivo para instalaciones fijas gracias a sus necesidades mínimas de mantenimiento, diseño fino y bajo consumo de energía.

Especificaciones del producto	C16
Especificaciones generales	
Profundidad de pixel	16,7 mm
brillo	2.000 nits
configuración LED	SMD 3 en 1 negro
Densidad de píxeles	3.600/m2 334/ft2
relación de contraste	3.500:1
angulo de visión horizontal	120° (50% de brillo)
angulo de visión vertical	+/-60°
tiempo de vida	100.000 horas (con 50% de brillo)
consumo de potencia	660 W/m² (máx.) 220 W/m² (típica)
Tamaño del tile (AnxAlxP) en mm	400 x 400 x 63
peso	6,4 kg/mosaico 40 kg/m²
Tipo de IP	solo para interior
procesado	16 bit/color
tasa de refresco	3.200 Hz
Listo para 3D (opcional)	Si
montaje con viga	Máx. 25 mosaicos (10 m)
montaje con pie	12 mosaicos máx. (4,8 m)
Interfaces/puertos	2x enlaces HDMI
Facilidad para el servicio	parte delantera y trasera (opcional)
compatibilidad de la fuente	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI (enlace simple y doble, hasta 2.048 x 1.536), SDI, HDSDI, HDSDI de enlace doble
Digitalizador operable	DX-100, DX-700
Certificaciones	CE/ETL/UL, FCC clase A, TÜV, RoHS, WEEE

