


LENTE GC+ (1,5 - 2,0:1)



Especificações técnicas**LENTE GC+ (1,5 - 2,0:1)**

Especificações gerais	
Tipo de lente	LENTE GC+ (1,5 -2,0:1)
Razão de alcance	1.5 -2.0 : 1
F/nº em funcionamento	2 (largo) -2,2 (tele)
Taxa de zoom	1,33x
Comprimento de foco	31,8-42,1 mm
Faixa de Foco	50" -500"
Distância de alcance	1,64 -21.75 m
Peso	Líquido: 3,5 kg Bruto: 5,5 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim

Gerada em: 28 Apr 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.