

LC-42

42" native high-definition LCD display



Product specificaties**LC-42****General specifications**

Technologie	TFT LCD
Resolutie	1920x1080 (full HD)
Levensduur	50,000h average
Kleuren	16.8 million
Kleurenspectrum	76% NTSC
Beeldverhouding	16:9
Kijkhoek	176°/176°
Reactietijd	8 ms
Kleuraanpassing	3200K, 5400K, 6500K, 9300K, User (R,G,B sliders)
Contrastverhouding	800:1
Helderheid	500cd/m²
Lichtsensör	Ambient light sensor for automatic dimming
Standaardingenangen	DVI, VGA (D15), S-Video, Composite Video, Component video (YPbPr, YCbCr)
Optionele ingangen	External converter HD-SDI/SDI to DVI-D. Inputs: SMPTE-259M-C, SMPTE-292M
Ondersteunde resolutie	On composite, S-video and component inputs: PAL-Secam 576i, NTSC 480i On DVI and VGA inputs: VESA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA; SMPTE-296M(1280 x 720p); SMPTE-274M (1920 x 1080i and 1920 x 1080p)
Controle	-RS232 control (with loop-through) -On Screen Display (OSD) -IR remote control
Audio	Audio pré-amp input module (excl. speakers)
Picture-in-Picture	PIP source max. 110 MHz
Invoer	85V-264V (50Hz-60Hz)
Energieverbruik	234W
Bedrijfstemperatuur	5° to 40°C (41° to 104°F)
Vochtigheid	Max. 85%
Naleving van regelgeving	CE, UL, FCC, TÜV
Koeling	Low noise level 21 dB(A) / fanless cooling
Actief scherm (diagonaal)	42" (1,067 mm)
Actief schermgebied	934 x 527 mm (36.77" x 20.75")
Afmetingen	1,026 x 619 x 103 mm (40.39" x 24.37" x 4.05")
Gewicht	29.5 kg (65.1 lbs)
Hangend	VESA MIS F, 600, 200, 8 (mounts and table stands are optional)
Garantie	Warranty of the Product is two years. Image retention resulting from prolonged continuous use of the Product is not covered by warranty

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.