

# Coronis Fusion 6MP (MDCC-6530)

6MP diagnostic color display system



- **Color fusion display for flexible multimodality imaging**
- **With toolset to spark productivity**
- **Automated QA and calibration**

## **A brighter diagnosis**

Coronis Fusion, Barco's renowned multi-modality display for radiologists, now comes in a new, energy-efficient and lightweight design. Bright on so many levels, Coronis Fusion has been designed to help radiologists provide care with confidence.

See more details quickly thanks to the high brightness, high contrast ratio and best-in-class image quality. What's more, the wide color gamut in combination with SteadyColor™ calibration technology helps you see even more colors and more details on the 30-inch screen.

## **Smart workflow**


Designed for your comfort and to boost productivity, Coronis Fusion comes with smart image-enhancing features and workflow tools. The display's wide viewing angle combined with the SoftGlow™ task and wall light help reduce eye strain. Thanks to SpotView, radiologists can further improve detection accuracy as well as reading productivity.

## **Effortless quality & compliance**

Like all of Barco's medical display systems, Coronis Fusion comes with QAWeb Enterprise, a cloud-based technology for automated calibration, Quality Assurance and compliance to ensure maximum uptime of the display with no need for human intervention.

## **A one-stop-shop solution**

Barco medical display systems include exclusive display controllers that are validated with the latest workstations and with all major PACS applications. All components are under the full 5-year warranty (including the display backlight) for complete peace of mind.



### Ensuring diagnostic confidence with MDR Class IIa

Our radiology displays are MDR-certified as Class IIa. Their product information has been reviewed and cleared by independent medical and technical experts, and is audited yearly. In other words, we ensure diagnostic confidence and peace of mind for our users.

### Models

- MDCC-6530: includes protective, anti-reflective glass cover
- MDCC-6530 NC: without cover

**Product specificaties****CORONIS FUSION 6MP (MDCC-6530)****General specifications**

Schermt technologie	IPS
Actief schermformaat (diagonaal)	772 mm (30.4")
Formaat actief scherm (H x V)	654 x 409 mm (25.8 x 16.1")
Beeldverhouding (H:V)	16:10
Resolutie	Native 6MP (3280 x 2048 pixels) Configurable to 2 x 3MP+ (1640 x 2048 pixels) Configurable to 2 x 3MP (1536 x 2048 pixels)
Pixelpitch	0.1995 mm
Beeldkleur	Yes
Grijsbeeldvorming	Yes
Bit depth	30 bit
Kijkhoek (H, V)	178°
Uniformity correction	Color PPU
Steady Color	Yes, when used as system with MXRT-x600 display controller or later, using Barco MXRT driver 10.171.1.0 or later and with QAWeb Enterprise 2.2 or later.
Voorgeprogrammeerde instellingen voor omgevingslicht	Yes, reading room selection
Ambient light sensor	Yes
Voorsensor	Yes, I-Guard
Maximale luminantie (paneel standaard)	1050 cd/m <sup>2</sup>
DICOM-gekalibreerde luminescentie	600 cd/m <sup>2</sup>
Contrastverhouding (paneel standaard)	2000:1
Reactietijd ((stijgtijd + valtijd)/2) (standaard)	18 ms
Kleur behuizing	Black / White
Video-ingangssignalen	2x DisplayPort 1.2
Video-uitgangssignalen	1x DisplayPort (MST)
USB-poorten	1x USB 2.0 upstream (endpoint) 2x USB 2.0 downstream 1x USB 2.0 downstream with high-power charging functionality
Power rating	100-240 Vac, 50/60 Hz, 3.6-1.6 A
Energieverbruik	80 W (nominal) @ calibrated luminance of 600 cd/m <sup>2</sup> < 0.5 W (hibernate) < 0.5 W (standby)
Afmetingen met standaard (B x H x D)	714 x 524~624 x 240 mm
Afmetingen zonder standaard (B x H x D)	714 x 478 x 74 mm
Afmetingen verpakt (B x H x D)	800 x 650 x 295 mm
Nettogewicht met standaard	MDCC-6530: 17.7 kg MDCC-6530 NC: 16.3 kg
Nettogewicht zonder standaard	MDCC-6530: 13.1 kg MDCC-6530 NC: 11.7 kg
Nettogewicht verpakt	MDCC-6530: 22.3 kg (without optional accessories) MDCC-6530 NC: 20.9 kg (without optional accessories)
Kanteling	-5° to +25°
Zwenking	-30° to +30°
Roteren	N/A
Hoogteregelbereik	100 mm
Montagestandaard	VESA (100 mm)
Bescherming van het scherm	MDCC-6530: Protective, anti-reflective glass cover MDCC-6530 NC: No glass cover
Aanbevolen procedures	All digital images, except digital mammography

## Product specificaties

## CORONIS FUSION 6MP (MDCC-6530)

<b>Certificeringen</b>	FDA 510(k) K191845 CE0123 (Medical Device) CCC (China) INMETRO (Brazil -Product numbers K9301636B(1X), K9301638B(1X)) KC (Korea) BIS (India) EAC (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia and Kyrgyzstan) Safety specific: IEC 60950-1:2005 + A1:2009+A2:2013 EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013 IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014+A2:2021 AAMI ES 60601-1:2005 + A1:2012+A2:2021 CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014 (Reaffirmed 2022)  EMI specific: IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 (ed.4.1) EN 60601-1-2:2015+A1:2021 (ed.4.1) FCC part 15 Class B ICES-001 Level B VCCI (Japan)  Environmental: EU RoHS China RoHS REACH Canada Health WEEE Packaging Directive
<b>Meegeleverde accessoires</b>	User guide Documentation disc System sheet Video cables Mains cables USB cable
<b>Optionele accessoires</b>	Graphics board Touch pad
<b>Software voor kwaliteitsgarantie</b>	QAWeb
<b>Garantie</b>	5 years, including 40000 hrs backlight warranty
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0 °C to 35 °C (10 °C to 30 °C within specs)
<b>Opslagtemperatuur</b>	-20 °C to 60 °C
<b>Vochtigheid in bedrijf</b>	20% to 85% (non-condensing)
<b>Vochtigheid bij opslag</b>	20% to 85% (non-condensing)
<b>Bedrijfsdruk</b>	70 kPa minimum
<b>Opslagdruk</b>	50 to 106 kPa

Laatst bijgewerkt: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.